

# FL IF 2FX SM SC-D - Module média



2832205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832205>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente une version à raccordement frontal

Module d'interface FO, pour raccorder des fibres de verre monomode 100 Base-FX (1 300 nm), SC, raccordement vers le bas

## Description du produit

Les clients souhaitant utiliser de module d'interface dans FL SWITCH MM HS (réf. : 2832328) doivent consulter le document « Informations clients sur les modules IF » disponible dans la section Téléchargements de ce module d'interface.

## Avantages

- Transmission Ethernet robuste même dans des conditions de parasitage à moyenne portée

## Données commerciales

Référence	2832205
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN123
Product key	DNN123
GTIN	4017918952266
Poids par pièce (emballage compris)	107 g
Poids par pièce (hors emballage)	80 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Module d'extension
Type	à grains fins

### Propriétés du système

#### Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Module d'interface pour le switch modulaire avec management
------------------------	---

### Propriétés électriques

Isolation galvanique	100Base-FX//alimentation
Diagnostic local	LED sur tête de station / module d'extension
Puissance dissipée maximale en condition nominale	21,6 W
Tension d'essai	2 kV AC
Support de transmission	Cuivre
	FO

#### Alimentation

Tension d'alimentation	par la tête de station
Raccordement alimentation	à partir de FL SWITCH GHS ou FXT
Courant absorbé typique	200 mA

### Interfaces

#### Ethernet : 100Base-FX selon IEEE 802.3

Type de raccordement	SC
Vitesse de transmission	100 MBit/s
Distance de transmission	36000 m (maximum (en fonction de la fibre utilisée))
Nombre de voies	2

#### Ethernet : 100Base-FX selon IEEE 802.3

Type de raccordement	SC
Vitesse de transmission	100 MBit/s
Distance de transmission	36000 m (fibre de verre avec F-G 9/125 0,36 dB/km)
	32000 m (fibre de verre avec F-G 9/125 0,4 dB/km)
	26000 m (fibre de verre avec F-G 9/125 0,5 dB/km)
Longueur d'ondes	1300 nm
Nombre de voies	2 (Mono-mode SC)

## Dimensions

Largeur	31 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	72,5 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA

## Contrôles mécaniques

Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	: Fonctionnement : 25g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale
	: Stockage et transport : 50g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 55 °C (pas de condensation)
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Vibrations (service)	selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz

## Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2004/108/CE
Conformité aux directives CEM	CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B
	CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A
	CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A
	CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A
	CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A
	CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A
Immunité	EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A EN 61000-6-2:2005

### Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 61000-6-3/-4
-------------------------	-----------------

## Normes et spécifications

Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits	selon la spécification VW
Isolation galvanique	100Base-FX//alimentation

# FL IF 2FX SM SC-D - Module média

2832205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832205>



## Montage

Type de montage
-----------------

dans le système hôte
----------------------

2832205

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832205>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0

19170411

### ETIM

ETIM 9.0

EC001467

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

43201500

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---