

FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction



2832616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832616>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 7,5 m



Données commerciales

Référence	2832616
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNABG
Product key	ABNABG
GTIN	4046356044103
Poids par pièce (emballage compris)	264,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	264 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Gamme de produits	RJ45 STANDARD CAT5
Type de capteur	Ethernet
Nombre de pôles	8
Enfichable	RJ45

Propriétés électriques

Résistance de contact	$\leq 0,003 \Omega$ (CEI 60603-7/CEI 60603-7)
Tension nominale U_N	150 V _{eff}
Intensité nominale I_N	1,5 A
Taux de transmission	1 Gbit/s
Vitesse de transmission	1 GBit/s

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Force d'enfichage par contact de signal	30,00 N
Force de retrait par contact de signal	50 N

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Gaine extérieure, matériau	LSFROH

Dimensions

Largeur	12,6 mm
Hauteur	6,6 mm
Longueur	40,05 mm

Dimensions extérieures

Diamètre extérieur max.	6,2 mm
-------------------------	--------

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit RJ45
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 750
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit RJ45
------	----------------------------

Câble/conducteur

Longueur du câble	7,50 m
-------------------	--------

FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction



2832616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832616>

Diamètre extérieur du câble	5,50 mm
Gaine extérieure, matériau	LSFROH
Fil unique, nombre de cordons	8
Fil, matériau	Cordon Cu
Fil, section	0,14 mm ²
Blindage	SF/UTP
Plus petit rayon de flexion, pose fixe	30 mm
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1
Étanche aux fumées	selon CEI 61034
Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-3C

Normes et spécifications

Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-3C
Étanche aux fumées	selon CEI 61034

FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction

2832616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832616>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832616>



EAC

Identifiant de l'homologation: 19060508

FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction



2832616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832616>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

FL CAT5 PATCH 7,5 - Câble de jonction



2832616

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832616>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr