

CTM 2X1-110AC - Fiche parafoudre



2838526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

110 V

IEC



Fiche LSA-PLUS (COMTRAB CTM) avec circuit de protection bifilaire pour circuits de signaux mis à la terre d'un côté. Tension nominale : 110 V AC

Avantages

- Encombrement réduit grâce au design compact
- Possibilités d'utilisation flexibles avec une fiche de protection modulaire
- Utilisation possible dans des barrettes de sectionnement et de commutation LSA-PLUS ou CT-TERMIBLOCK avec une technologie de raccordement adaptée

Données commerciales

Référence	2838526
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CL3211
Product key	CL3211
GTIN	4017918819552
Poids par pièce (emballage compris)	10,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,3 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

CTM 2X1-110AC - Fiche parafoudre

2838526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Protection antisurtension pour la technique MCR
Gamme de produits	COMTRAB
Classe d'essai CEI	B2
	C1
	C2
	C3
	D1
Type	Module LSA-PLUS
Message protection antisurtension défectueuse	aucun
Parafoudre contrôlable avec CHECKMASTER à partir de la révision de logiciel :	à partir rév. logiciel 1.10

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Tension nominale U_N	110 V AC
------------------------	----------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Enfichable sur les barrettes de sectionnement et de commutation COMTRAB-TERMIBLOCK et LSA-Plus
----------------------	--

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	9,4 mm
Hauteur	21 mm
Profondeur	52,4 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
	couleur cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau du boîtier	PA 6.6

Propriétés mécaniques

CTM 2X1-110AC - Fiche parafoudre

2838526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>



Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Circuit de protection

Sens de l'action	Line-Line & Line-Earth Ground
Tension nominale U_N	110 V AC
Tension permanente maximale UC	60 V DC
	125 V AC
Courant de référence	380 mA AC (25 °C)
	150 mA DC (25 °C)
Courant utile de service I_C pour U_C	$\leq 5 \mu A$ (par circuit)
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 5 \mu A$ (par circuit)
Courant nominal de décharge I_n (8/20) μs (fil-terre)	5 kA
Courant de décharge d'impulsion I_{imp} (10/350) μs (fil-terre)	1 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) μs	10 kA
Courant de choc de décharge total I_{Total} (10/350) μs	2,5 kA
Courant d'impulsion nominal I_{an} (10/1000) μs (fil-terre)	100 A
Limitation tension de sortie pour 1 kV/ μs (fil-terre) spike	$\leq 260 V$
Limitation tension de sortie pour 1 kV/ μs (fil-terre) statique	$\leq 15 V$
Tension résiduelle pour I_n (fil-terre)	$\leq 10 V$
Tension résiduelle pour I_{an} (10/1000) μs (fil-terre)	$\leq 10 V$
Niveau de protection U_p (fil-terre)	$\leq 260 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 260 V$ (C3 - 100 A)
Niveau de protection U_p statique (fil-terre)	$\leq 10 V$ (C2 - 10 kV / 5 kA)
	$\leq 10 V$ (C3 - 100 A)
Temps d'amorçage t_A (fil-terre)	$\leq 1 ns$
Perte d'insertion aE, asym.	typ. 0,3 dB ($\leq 3 MHz$ / 100 Ω)
Fréquence limite f_g (3 dB), asym. (PE) dans le système 100 Ohm	typ. 20 MHz
Capacité (fil-terre)	typ. 100 pF
Résistance par circuit	3,3 Ω 20 %
Message protection antisurtension défectueuse	aucun
Protection max. en amont nécessaire	150 mA (T / CEI 60127-2/3)
Courant de choc admissible (fil-terre)	B2 - 4 kV / 100 A
	C2 - 10 kV / 5 kA
	C3 - 100 A
	D1 - 1 kA
Résistance au courant alternatif (fil-terre)	5 A - 1 s

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 75 °C
Altitude	$\leq 2000 m$ (amsl)

CTM 2X1-110AC - Fiche parafoudre



2838526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	CEI 61643-21
Remarque	2000 + Corrigendum 2001 + A1:2008, modifiée + A2:2012
Normes/prescriptions	EN 61643-21
Remarque	2001 + A1:2009 + A2:2013

Montage

Type de montage	sur CT-TERMIBLOCK et barrette de sectionnement LSA-PLUS
-----------------	---

CTM 2X1-110AC - Fiche parafoudre


2838526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>




Dessins

Dessin coté



Diagramme




CTM 2X1-110AC - Fiche parafoudre

2838526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>



Schéma de connexion



CTM 2X1-110AC - Fiche parafoudre

2838526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>



Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 138168

CTM 2X1-110AC - Fiche parafoudre

2838526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

CTM 2X1-110AC - Fiche parafoudre



2838526

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2838526>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	9529ceaf-f541-4bb0-ab91-7e819aa8a20c

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,988 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr