# IB IL DI/DO 8-PLSET - Jeu de connecteurs

2860950

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2860950

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Jeu de connecteurs; Inline; vert (RAL 6021); Numérotation des bornes: 1.1, 2.1 ... 7.4, 8.4; ce kit comprend: IB IL SCN-8, IB IL SCN-8, IB IL SCN-8, IB IL SCN-8

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2860950 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DRI1Z1 |
| Product key | DRI1Z1 |
| GTIN | 4017918878856 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 67,1 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 65,7 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | DE |

## Ce kit comprend

### IB IL SCN-8 - Connecteur Inline

2726337

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2726337

Connecteur Inline; vert (RAL 6021); version: 8 bornes; Numérotation des bornes: 1.1, 2.1 ... 1.4, 2.4; domaine d'utilisation: Raccordement de câbles non blindés



## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application

| | |
|---|---|
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Jeu de connecteurs |
| Gamme de produits | Inline |

### Caractéristiques de raccordement

| | |
|---|---|
| Section de conducteur rigide | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Section de conducteur AWG | 28 ... 16 |
| Longueur à dénuder | 8 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | vert (RAL 6021) |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2860950

**cULus Recognized**
Identifiant de lhomologation: E140324

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242692 |
| ECLASS-15.0 | 27242692 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002584 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,55 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr