MINI-BAT/12DC/1.6AH - Module de batterie

2866572

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2866572

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module de batterie (appareil à batterie), AGM au plomb, technologie VRLA, 12 V DC, 1,6 Ah.

Description du produit

MINI-BAT – Module de batterie avec technologie AGM plomb, pour obtenir une durée d'autonomie maximum.

Avantages

- Durées de sauvegarde maximales

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	2866572
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CMUEV3
Product key	CMUEV3
GTIN	4046356476492
Poids par pièce (emballage compris)	829,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	800 g
Numéro du tarif douanier	85072080
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque concernant la batterie	Ce produit contient une batterie à durée de vie limitée qui doit être rechargée à quelques mois d'intervalle. L'emballage du produit porte une mention indiquant quand la batterie doit être mise en service ou rechargée. La durée de stockage générale se trouve dans la section Stockage d'énergie, à la rubrique « Mise en service au plus tard ».

Données d'entrée

Tension d'entrée	12 V DC
Temps de sauvegarde	60 min (1 A)
	6 min (4 A)

Données de sortie

Tension de sortie nominale	12 V DC
Intensité de sortie I_{max}	10 A
Fusible de sortie	10 A
Montage en parallèle autorisé	5
Connectabilité en série	non

Fonctionnement sur batterie

Tension de sortie nominale	12 V DC
Courant nominal de sortie (I_N)	10 A

Stockage d’énergie

Tension en fin de charge	13,8 V
Courant de charge	1 A
Capacité nominale	1,6 Ah
Durée de vie en service	3 Années (20 °C)
Dernière mise en service (accu uniquement) - domaine	3 Mois (0 °C ... 20 °C)
	3 Mois ... 1 Mois (20 °C ... 30 °C)
	1 Mois (30 °C ... 40 °C)
Technologie pile	VRLA-AGM
Support d'enregistrement	Plomb AGM
Type accumulateur	YUASA NP0.8-12
	YUCEL Y0.8-12
	YUVOLT 0.8-12
Nombre de cellules	1
Désignation des tailles	Bloc
Pack d'accus	oui
Technologie IQ	non
Pour charge rapide	oui

Propriétés du produit

Type de produit	Module de batterie
Gamme de produits	Module de batterie (appareil avec batterie)
Application	pour MINI DC-UPS
Elimination	Les piles usagées ne doivent en aucun cas être jetées avec les ordures ménagères, mais doivent être éliminées conformément aux réglementations nationales en vigueur.
Technologie IQ	non

Propriétés d'isolation

Classe de protection	III

Dimensions

Largeur	67,5 mm
Hauteur	99 mm
Profondeur	107 mm

Dimensions de montage

Distance de montage à droite/à gauche	0 mm / 0 mm
Distance de montage en haut/en bas	30 mm / 30 mm

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	0 °C ... 40 °C
Température ambiante (stockage/transport)	0 °C ... 40 °C
Humidité de l'air max. admissible (service)	95 %

Données Ex

Utilisation en zone Ex	non

Dessins

Schéma fonctionnel



Graphic

Load Current	Buffertime for 12 V DC system										
	Minutes								Hour		
	8	9	10	20	30	40	45	50	1	2	3
0.5 A											
1 A											
1.5 A											
2 A											

The data is based on an ambient temperature of +25 °C at the start of use.

2866572 MINI-BAT/12DC/1.6AH **2866569** MINI-BAT/12DC/2.6AH

Durées d'autonomie MINI DC UPS pour systèmes 12 V

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2866572

EAC
Identifiant de lhomologation: RU S-DE.BL08.W.00764

EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*01.B.78948/21

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27050403
ECLASS-15.0	27050403

ETIM

ETIM 10.0	EC003893

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26111700

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-3
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	e6f9dd31-ae40-45a7-8c57-2fcca624bddd

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr