CB RC BRIDGE - Pont

2801616

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2801616

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur de pontage du contact 11 à 14 pour éléments de base CB

Données commerciales

Référence	2801616
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CLA19Z
Product key	CLA19Z
GTIN	4046356894821
Poids par pièce (emballage compris)	19,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	19,2 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Type	Connecteur mâle

Propriétés électriques

Contact auxiliaire

Tension de service maximale U_{max} DC	80 V DC
Tension de service maximale U_{max} AC	277 V AC
Courant de service maximal I_{max}	1 A

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement par clips

Dimensions

Largeur	12,3 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	52 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	Plastique

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP30 (Zone de manœuvre)
	IP00 (Plage de raccordement)
Température ambiante (fonctionnement)	-30 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C

Normes et spécifications


Normes/prescriptions	CEI 60068-2
Normes/prescriptions	CEI 60664-1

Montage

Type de montage	sur embase

Dessins

Schéma de connexion



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250303
ECLASS-15.0	27250303

ETIM

ETIM 10.0	EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr