

# EMD-SL-PS- 24DC - Module de puissance



2885359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2885359>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module Power, enfichable, valable pour EMD-SL-..., tension d'alimentation : 20 V DC ... 30 V DC

## Avantages

- Temporisation de démarrage/déclenchement réglable séparément
- Plage de tension d'alimentation variable
- Réglable via le potentiomètre en façade

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2885359       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | DK663Z        |
| Product key                         | DK663Z        |
| GTIN                                | 4046356049887 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 25 g          |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 21 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 85043180      |
| Pays d'origine                      | AT            |

# EMD-SL-PS- 24DC - Module de puissance



2885359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2885359>

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Restriction d'utilisation

##### Remarque CEM

CEM : produit de classe A, voir déclaration du fabricant dans la section Téléchargements

### Propriétés du produit

#### Type de produit

Module de puissance

### Données d'entrée

#### Tension d'entrée

24 V DC

#### Plage de tension d'entrée DC

20 V DC ... 30 V DC

### Dimensions

#### Largeur

32 mm

#### Hauteur

35 mm

#### Profondeur

16 mm

#### Graduation

1,8 UL

### Indications sur les matériaux

#### Matériau du boîtier

Plastique

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

##### Température ambiante (fonctionnement)

-25 °C ... 55 °C

##### Température ambiante (stockage/transport)

-25 °C ... 70 °C

# EMD-SL-PS- 24DC - Module de puissance



2885359

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2885359>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 2,191 kg CO2e |
|---------|---------------|