FL DIN RA - Adaptateur de rail DIN

2891053

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2891053

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Le FL DIN RA est monté sur un rack normé 19 pouces (EIA-310-D, CEI 60297-3-100) qui permet d'installer en racks des équipements électriques montés sur profilés DIN.

Description du produit

Le FL DIN RA est monté sur un rack normé 19 pouces (EIA-310-D, CEI 60297-3-100) qui permet d'installer en racks des équipements électriques montés sur profilés DIN.

Avantages

- Robustesse : charge admissible maximum de 17,5 kg, ce qui permet de monter des appareils de types les plus divers en nombre important
- Robustesse : réglage de la profondeur par des butées solides, qui empêchent le glissement
- Souplesse d'utilisation : dix profondeurs réglables (comprises entre 70 et 210 mm, par pas de 20 mm), ce qui permet l'accès facile à tous les types d'équipements par l'avant
- Adaptation simple et sûre des produits à profilé pour un montage en racks industriels

Données commerciales

Référence	2891053
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN1ZZ
Product key	DNN1ZZ
GTIN	4055626047775
Poids par pièce (emballage compris)	1☐770 g
Poids par pièce (hors emballage)	1☐767 g
Numéro du tarif douanier	73269098
Pays d'origine	TW

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Adaptateur de rail DIN

Dimensions

Largeur	464 mm
Hauteur	105 mm
Profondeur	285 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	aluminium blanc (RAL 9006)
Matériau	Acier, chromé
Matériau	Acier, chromé

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr