

# FL IF 2TX VS-RJ-F - Module média



2832344

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832344>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module d'interface pour raccorder des câbles à paires torsadées, RJ-45, raccordement vers l'avant

## Données commerciales

Référence	2832344
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN123
Product key	DNN123
GTIN	4017918929114
Poids par pièce (emballage compris)	94,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	70 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Remarques

#### Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Propriétés du produit

Type de produit	Module d'extension
Type	Stand-alone

### Propriétés du système

#### Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Module d'interface pour le switch modulaire avec management
------------------------	-------------------------------------------------------------

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	21,6 W
Support de transmission	Cuivre

#### Alimentation


Tension d'alimentation	par la tête de station
Raccordement alimentation	à partir de FL SWITCH GHS ou FXT
Courant absorbé typique	10 mA

### Interfaces

#### Ethernet

Type de raccordement	RJ45
Vitesse de transmission	10/100 MBit/s (raccordement par l'avant)
Physique de transmission	Ethernet par paire torsadée RJ45
Distance de transmission	100 m (par segment)
Nombre de voies	2 (Ports RJ45)
Vitesse de transmission	10/100 MBit/s (raccordement par l'avant)
Distance de transmission	100 m (par segment)

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	31 mm

Hauteur	75,7 mm
Profondeur	75,5 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau du boîtier	PA 6.6

## Contrôles mécaniques

Chocs selon EN 60068-2-27/CEI 60068-2-27	: Fonctionnement : 25g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale
	: Stockage et transport : 50g, durée 11 ms, choc sous forme d'impulsion semi-sinusoïdale
Résistance aux vibrations selon EN 60068-2-6/CEI 60068-2-6	: Fonctionnement / stockage / transport : 5g, 150 Hz, critère 3
Chute libre selon CEI 60068-2-32	: 1 m

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 55 °C (pas de condensation)
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 80 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	10 % ... 95 % (pas de condensation)
Vibrations (service)	selon CEI 60068-2-6 : 5g, 150 Hz

## Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM 2004/108/CE
Conformité aux directives CEM	CEI 61000-6-2 CEI 61000-4-2 (Immunité aux décharges électrostatiques) Critère B
	CEI 61000-4-3 (Immunité aux champs électromagnétiques rayonnés) Critère A
	CEI 61000-4-4 (Immunité aux transitoires rapides en salves) Critère A
	CEI 61000-4-5 (Immunité à l'onde de choc (foudre)) Critère A
	CEI 61000-4-6 (Immunité aux perturbations conduites) Critère A
	CEI 61000-4-8 (Immunité au champ magnétique 50 Hz) Critère A
	EN 55022 (Perturbations radioélectriques) Critère A
Immunité	EN 61000-6-2:2005

### Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 61000-6-3/-4
-------------------------	-----------------

## Normes et spécifications

Exempt de substances néfastes à l'application d'enduits	selon la spécification VW
---------------------------------------------------------	---------------------------

## Montage

# FL IF 2TX VS-RJ-F - Module média

2832344

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832344>




Type de montage
-----------------

dans le système hôte
----------------------

## Dessins

Dessin coté



L'illustration représente une version du module d'interface avec la tête de station FL SWITCH MM HS

2832344

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832344>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0

19170411

### ETIM

ETIM 9.0

EC001467

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

43201500

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------