FL CAT5 PATCH 10,0 - Câble de jonction

2832629

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832629

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble de jonction, CAT5, préconfectionné, 10 m

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	2832629
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABNABG
Product key	ABNABG
GTIN	4046356044110
Poids par pièce (emballage compris)	356,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	350 g
Numéro du tarif douanier	85444210
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble de données préconfectionné
Gamme de produits	RJ45 STANDARD CAT5
Nombre de pôles	8

Interfaces

Type de signal/catégorie	Ethernet CAT5, 1 Gbit/s

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	150 V_{rms}
Intensité nominale I_N	1,5 A
Taux de transmission	1 Gbit/s

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Gaine extérieure, matériau	LSFROH

Dimensions

Largeur	13 mm
Hauteur	6,6 mm
Longueur	40,05 mm

Connecteur

Raccordement 1

Type	connecteur mâle droit RJ45 / IP20
Nombre de pôles	8
Blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 750
Indice de protection	IP20

Raccordement 2

Type	connecteur mâle droit RJ45

Câble/conducteur

Longueur du câble	10 m
Diamètre extérieur du câble	5,50 mm
Gaine extérieure, matériau	LSFROH
Fil unique, nombre de cordons	8
Fil, matériau	Cordon Cu
Blindage	SF/UTP
Absence d'halogène	d'après IEC 60754-1
Etanche aux fumées	selon CEI 61034

Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-3C

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-10 °C ... 60 °C

Normes et spécifications

Résistance à la propagation des flammes	selon CEI 60332-3C
Etanche aux fumées	selon CEI 61034

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2832629

EAC
Identifiant de lhomologation: 19060508

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC002599

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,284 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr