# V-120-230UC - Module enfichable

2833880

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833880

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module connecteur, avec varistance, tension d'entrée : 120-230 V AC/DC ± 20 %

## Avantages

- Protection contre les inversions de polarité grâce au détrompage mécanique
- Atténuation de la tension inverse inductive

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2833880 |
| Conditionnement | 10 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Clé de vente | DKF346 |
| Product key | DKF346 |
| GTIN | 4017918940478 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 2,65 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 2,65 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | CN |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Module enfichable |
| Gamme de produits | ESSENTIAL edition |

### Données d'entrée


| | |
|---|---|
| Plage de tension d'entrée | 120 V AC/DC ... 230 V AC/DC |
| Circuit de protection | Varistance |

### Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage par enfichage |
| Instructions de montage | enfichable dans l'embase de relais |
| Position de montage | indifférent |

## Dessins

Schéma de connexion



## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833880

**cUL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E140324

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E140324

**EAC**
Identifiant de lhomologation: RU*DE.*09.B.00387/20

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27371692 |
| ECLASS-15.0 | 27371692 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002586 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |

EF3.1 Changement climatique

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,275 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr