

RIF-V-48-60 UC - Module enfichable



2900947

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900947>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 48 V AC ... 60 V AC / DC $\pm 20\%$

Données commerciales

Référence	2900947
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DK6545
Product key	DK6545
GTIN	4046356733083
Poids par pièce (emballage compris)	3,06 g
Poids par pièce (hors emballage)	3 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module enfichable
Gamme de produits	RIFLINE complete

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	48 V AC/DC ... 60 V AC/DC
------------------------	---------------------------

Données d'entrée

Plage de tension d'entrée	48 V AC/DC ... 60 V AC/DC ± 20 %
Circuit de protection	Varistance

Homologations

Test aux gaz nocifs

Repérage	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60


RIF-V-48-60 UC - Module enfichable



2900947

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900947>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900947>



CSA

Identifiant de l'homologation: 76787



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 113228

DNV

Identifiant de l'homologation: TAA000018V

RIF-V-48-60 UC - Module enfichable



2900947

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900947>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371692
ECLASS-15.0	27371692

ETIM

ETIM 10.0	EC002586
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %