RAD-PIG-EF316-N-SMA - Câble d'antenne

2867694

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2867694

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble d'antenne, diamètre : 3,2 mm, conducteur interne : flexible, atténuation : 0,5 / 0,7 / 0,9 dB à 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : SMA (mâle) -> N (femelle), longueur de câble : 0,3 m

Avantages

- Exempt d'halogène
- Ignifuge
- Résiste à l'huile
- Résistant aux UV
- Pour l'intérieur

Données commerciales

Référence	2867694
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN2Z1
Product key	DNN2Z1
GTIN	4017918939069
Poids par pièce (emballage compris)	52 g
Poids par pièce (hors emballage)	49 g
Numéro du tarif douanier	85442000
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit	Câble coaxial

Propriétés électriques

Plage de fréquence	0,3 GHz ... 6 GHz
Impédance	50 Ω

Caractéristiques de raccordement

Raccordement connecteur

Type de raccordement	SMA (mâle)

Raccordement connecteur

Type de raccordement	N (femelle)

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau	RADOX®(LSFH)

Câble/conducteur

Longueur du câble	30 cm
Type	EF 316
Diamètre extérieur du câble	2,50 mm
Gaine extérieure, matériau	RADOX®(LSFH)
Gaine extérieure, coloris	bleu
Rayon de flexion permanent	12,50 mm
868 / 900 MHz	0,5 dB
2,4 GHz	0,7 dB

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310

ETIM

ETIM 9.0	EC001682

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	100a8384-8ba6-4a89-b3e0-8ff1092f0d04

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr