VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2

2906293

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906293

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Dispositif paratonnerre / parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 600 V DC, pour montage sur rail DIN, éléments de protection, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.

Avantages

- Encombrement réduit grâce à une forme compacte
- Bloc de jonction QUATTRO pour un raccordement simple et sûr au dispositif d'équipotentialité
- Chambres de vis à dômes relevés pour un travail en toute sécurité
- Raccordements principaux avec cônes d'insertion rallongés pour une résistance accrue au courant de cheminement
- Affichage optique pour un contrôle d'état directement sur l'appareil

Données commerciales

Référence	2906293
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL1231
Product key	CL1231
GTIN	4055626063010
Poids par pièce (emballage compris)	417,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	417,8 g
Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	DE

VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2

2906293

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906293

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Parafoudres PV
Gamme de produits	VALVETRAB MB
Classe d'essai CEI	PV I / II
	PV T1 / T2
Types EN	T1 / T2
Système d'alimentation CEI	DC
Type	Module pour profilés monobloc
Emplacement pour le montage	Espace intérieur
Lieu d'installation du dispositif de déconnexion	Interne
Accessibilité	Accessible
Configuration du raccordement	Configuration Y
Type de défaillances SPD	OCFM (Type de défaut d'isolation)
Message protection antisurtension défectueuse	optique
Nombre de ports	One


Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M5
Couple de serrage	3 Nm
Longueur à dénuder	16 mm
Section de conducteur souple	2,5 mm² ... 35 mm²
Section conduct. AWG	14 ... 2

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	71,2 mm
Hauteur	120 mm
Profondeur	65,5 mm
Graduation	4 HP

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Matériau isolant	PA 6.6
	PBT
Matériau du boîtier	PA 6.6

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Circuit de protection

Circuits de protection	(L+) - (L-)
	(L+) - PE
	(L-) - PE
Sens de l'action	(L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-)
Courant de charge nominal I_L	50 A
Courant résidual I_{PE}	≤ 45 µA DC
	≤ 420 µA AC
Consommation de puissance en veille P_C	≤ 36 mVA
Courant nom. de décharge I_n (8/20)µs.	20 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) µs	40 kA
Courant d'essai (10/350) µs, charge	3,125 As
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique	9,77 kJ/Ω
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête I_{imp}	6,25 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) µs	40 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (10/350) µs	12,5 kA
Niveau de protection en tension U_p	≤ 2,9 kV
Tension résiduelle U_{res}	≤ 2,9 kV (pour I_n)
	≤ 2,1 kV (pour 3 kA)
	≤ 2,4 kV (pour 6,25 kA)
	≤ 2,5 kV (pour 10 kA)
	≤ 2,8 kV (pour 15 kA)
	≤ 3,6 kV (à 40 kA)
Temps de réponse t_A	≤ 25 ns

Circuit de protection PV

Configuration du raccordement	Configuration Y
Type de défaillances SPD	OCFM (Type de défaut d'isolation)

Circuit de protection côté tension continue (DC)

Tension permanente maximale U_{CPV}	800 V DC
Résistance aux courts-circuits I_{SCPV}	2000 A
Tension de marche à vide U_{OCSTC}	≤ 667 V DC
Courant de choc de décharge maximal I_{max} (8/20) µs	40 kA
Temps de réponse t_A	≤ 25 ns

Courant d'essai (10/350) µs, charge	3,125 As
Courant d'essai (10/350) µs, énergie spécifique	9,77 kJ/Ω
Courant d'essai (10/350) µs, valeur de crête I_{imp}	6,25 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) µs	40 kA
Corriente de descarga total I_{Total} (10/350) µs	12,5 kA
Résistance d'isolement R_{iso}	> 5 GΩ (pour 500 V DC)
Courant nom. de décharge I_n (8/20)µs.	20 kA
Courant de charge nominal I_L	50 A
Courant de service permanent I_{CPV}	< 45 µA
Tension permanente maximale U_{CPV}	800 V DC
Résistance aux courts-circuits I_{SCPV}	2000 A
Tension résiduelle U_{res}	≤ 2,9 kV (pour I_n)
	≤ 2,1 kV (pour 3 kA)
	≤ 2,4 kV (pour 6,25 kA)
	≤ 2,5 kV (pour 10 kA)
	≤ 2,8 kV (pour 15 kA)
	≤ 3,6 kV (à 40 kA)
Courant résidual I_{PE}	≤ 45 µA DC
	≤ 420 µA AC
Niveau de protection en tension U_p	≤ 2,9 kV
Consommation de puissance en veille P_C	≤ 36 mVA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 6000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	50g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x ±X, ±Y, ±Z)
Vibration (fonctionnement)	5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	EN 61643-31
Remarque	2019
Normes/prescriptions	CEI 61643-31
Remarque	2018

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm

Dessins

Dessin coté





Schéma de connexion



VAL-MB-T1/T2 600DC-PV/2+V - Dispositif de protection parafoudre/parasurtenseur de type 1/2

2906293

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906293

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906293

IECEE CB Scheme
Identifiant de lhomologation: NL-81007

CCA
Identifiant de lhomologation: NTR-NL 7938

KEMA-KEUR
Identifiant de lhomologation: 71-127691

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171401

ETIM

ETIM 9.0	EC000381

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr