

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble coaxial



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903263>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente l'une des versions de l'article

Câble d'antenne, diamètre extérieur : 5 mm, conducteur intérieur : rigide, atténuation : 0,4 / 0,5 / 0,6 dB avec 0,9 / 2,4 / 5,8 GHz, raccordement : N (mâle) -> RSMA (mâle), longueur du câble : 0,5 m, article successeur techniquement amélioré et sans plomb disponible : référence 1340130

Description du produit

Câble adaptateur d'antenne coaxial, N (mâle) -> RSMA (mâle), 50 Ω , 0,5 m

Avantages

- Atténuation faible
- Résistant aux UV
- Pour l'extérieur



Données commerciales

Référence	2903263
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNC6A3
Product key	DNC6A3
GTIN	4046356743686
Poids par pièce (emballage compris)	64 g
Poids par pièce (hors emballage)	58 g
Numéro du tarif douanier	85442000

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble coaxial

2903263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903263>



Pays d'origine	US
----------------	----

Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application

Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit

Câble coaxial

Propriétés électriques

Plage de fréquence

0,3 GHz ... 6 GHz

Impédance

50 Ω

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement

RSMA(m)

Type de raccordement

N(m)

Indications sur les matériaux

Gaine extérieure, matériau

PE

Câble/conducteur

Longueur du câble

0,5 m

Type

195

Diamètre extérieur du câble

4,95 mm

Gaine extérieure, matériau

PE

Gaine extérieure, coloris

noir

Rayon de flexion permanent

12,70 mm

868 / 900 MHz

0,4 dB

2,4 GHz

0,5 dB

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 85 °C

Homologations

CE

Certificat

Conformité CE

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 - Câble coaxial



2903263

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903263>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27060310
ECLASS-15.0	27060310

ETIM

ETIM 10.0	EC001682
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	2e069e6a-9bf3-492c-974c-39e96c2258f3