

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 - Module à relais



2903294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903294>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à relais prééquipé avec raccordement Push-in, comprenant : embase de relais, relais à contacts de puissance et étrier de fixation. Type de contact : 3 contacts inverseurs. Tension d'entrée : 24 V DC

Description du produit

Les relais à semi-conducteurs, électromécaniques et enfichables de la gamme de produits RIFLINE complete sont, de même que les socles de base, homologués selon UL 508 recognized. Les homologations correspondantes peuvent être consultées sur chaque composant respectif.

Données commerciales

Référence	2903294
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	DK652B
Product key	DK652B
GTIN	4046356732710
Poids par pièce (emballage compris)	174 g
Poids par pièce (hors emballage)	173,29 g
Numéro du tarif douanier	85364110
Pays d'origine	DE

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 - Module à relais



2903294


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903294>

Ce kit comprend

RIF-3-BPT/3X21 - Socle pour relais

2900938

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900938>



Embase de relais RIF-3..., pour relais octaux avec 3 contacts inverseurs, raccordement Push-in, enfichabilité pour modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5

REL-OR3/LDP-24DC/3X21 - Relais individuels

2903693

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903693>



Relais octaux enfichables avec contacts de puissance, 3 contacts inverseurs, touche de test, diode de roue libre, affichage mécanique de position, polarité A1+, A2-, tension d'entrée : 24 V DC

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 - Module à relais



2903294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903294>

RIF-RH-3 - Étrier de fixation

2900955

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900955>



Étrier de fixation à relais, avec espace pour matériel de repérage, pour embase de relais RIF-3, pour relais octaux

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module à relais
Gamme de produits	RIFLINE complete
Application	Universal
Mode de fonctionnement	100 % ED
Durée de vie mécanique	env. 2×10^7 cycles

Propriétés d'isolation

Isolant	Isolation de base
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

État de la gestion des données

Date de la dernière maintenance des données	01.04.2026
---	------------

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,44 W
Tension d'essai (Bobine/contact)	2,5 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., bobine/contact)
Tension d'essai (Contact/contact)	2 kV _{eff} (50 Hz, 1 min., contact/contact)
Tension d'isolement assignée	250 V AC
Tension de tenue aux chocs assignée	4 kV

Données d'entrée

Côté excitation

Tension nominale d'entrée U_N	24 V DC
Plage de tension d'entrée	20,4 V DC ... 26,4 V DC (20 °C)
Plage de tension d'entrée rapportée à U_N	voir diagramme
Sortie de couplage de l'entraînement	monostable
Entraînement (polarité)	polarisé
Courant d'entrée typique pour U_N	60 mA
Temps d'amorçage typique	18 ms
Temps de retombée typique	20 ms
Tension de la bobine	24 V DC
Circuit de protection	Diode de roue libre
Témoin de présence de la tension de service	LED jaune

Données de sortie

Commutation

Type de contact	3 inverseurs
Type du contact de commutation	Contact simple
Matériau des contacts	AgNi

2903294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903294>

Tension de commutation maximale	250 V AC/DC
Tension de commutation minimale	10 V (24 mA)
Intensité permanente limite	8,5 A (voir diagramme)
Courant d'appel maximum	30 A (20 ms, contact NO)
Courant de commutation minimal	10 mA (24 V)
Puissance de coupure (charge ohmique) max.	204 W (24 V DC)
	124 W (48 V DC)
	108 W (60 V DC)
	52 W (110 V DC)
	48 W (220 V DC)
	2125 VA (250 V AC)
Catégorie d'utilisation CB Scheme (IEC 60947-5-1)	AC15, 1,5 A/240 V (Contact NO)
	DC13, 2 A/240 V (Contact NO)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Embout avec cône isolant en plastique)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Embout avec cône d'entrée isolant, 2 conducteurs sur bloc de jonction double)
Section conduct. AWG	26 ... 16 (rigide)
	26 ... 16 (souple)

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	40 mm
Hauteur	103 mm
Profondeur	90 mm

Orifice

Diamètre	3,2 mm
----------	--------

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier)	V2 (Boîtiers)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (Socle pour relais)	IP20 (Socle pour relais)
Indice de protection (Relais)	RT I (Relais)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

2903294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903294>

Homologations

Test aux gaz nocifs

Repérage	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	CEI 60947-5-1
----------------------	---------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent

Dessins

Diagramme



- ① DC coil (observe contact derating)
- ② AC coil (observe contact derating)


Plage de tension de service

Diagramme



- ① AC, ohmic load
- ② DC, ohmic load

Puissance de coupure



Déclassement du contact

Diagramme



250 V AC, ohmic load

Durée de vie électrique

Diagramme



Facteur durée de vie



Humidité de l'air admise pour le fonctionnement et le stockage.

Il est impératif de respecter la température ambiante maximum autorisée indiquée dans la fiche technique.

Zone A : éviter tout givrage à des températures ambiantes ≤ 0 °C

Zone B : éviter la condensation à des températures ambiantes > 0 °C

Sur 30 jours complets, répartis sur toute l'année, une humidité de l'air de 95 % est admise à une température ambiante de ≤ 25 °C.

Schéma de connexion



Bobine DC

2903294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903294>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903294>



CSA

Identifiant de l'homologation: 76787

DNV

Identifiant de l'homologation: TAA000018V



CSA

Identifiant de l'homologation: 76787

DNV

Identifiant de l'homologation: TAA000018V

2903294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903294>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371601
ECLASS-15.0	27371601

ETIM

ETIM 10.0	EC001437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

2903294

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2903294>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr