ECOR-3-BSC1-RT/3X21 - Socle pour relais

2907522

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907522

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase de relais ECOR-3, pour relais octaux avec 3 contacts inverseurs, raccordement boulonné, pour le montage sur NS 35/7,5

Données commerciales

Référence	2907522
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DKF314
Product key	DKF314
GTIN	4055626214399
Poids par pièce (emballage compris)	60,27 g
Poids par pièce (hors emballage)	60,27 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de relais
Gamme de produits	ESSENTIAL edition

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	250 V AC/DC
Intensité nominale I_N	10 A

Caractéristiques de raccordement

Côté entrée

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout)
Section de conducteur souple	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout)
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,7 Nm

Côté sortie

Type de raccordement	Raccordement boulonné
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout)
Section de conducteur souple	2x 0,2 mm² ... 2,5 mm² (sans embout)
	2x 0,2 mm² ... 1,5 mm² (avec embout)
Couple de serrage	0,5 Nm ... 0,7 Nm

Dimensions

Dimensions de l'article

Largeur	42,3 mm
Hauteur	54,7 mm
Profondeur (Étrier de fixation)	91 mm (EL3-M52)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris signalisation B (RAL 7043)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 55 °C

Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 55 °C

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907522

cUL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 113228

UL Recognized
Identifiant de lhomologation: FILE E 113228

EAC
Identifiant de lhomologation: RU C-DE.**08.B.01419

cULus Recognized
Identifiant de lhomologation: E113228

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371603
ECLASS-15.0	27371603

ETIM

ETIM 10.0	EC001456

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr