

# TMC 83B 01A - Disjoncteur de puissance



2907539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907539>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Thermomagnétique Disjoncteur de puissance, 3-pôles, utilisation: Branch Circuit Protection (UL 489), pour protéger des surcharges, à pouvoir de coupure de 10 kA, courbe de déclenchement typique: B, type de montage: NS 35/..., courant de référence: 1 A

## Description du produit

Le marquage CCC sur le produit se trouve uniquement sur les produits achetés auprès de Phoenix Contact Chine.

## Avantages

- Utilisables dans le monde entier grâce aux homologations internationales
- Convient à différents types de réseaux, car disponibles en versions à 1, 2, 3 pôles
- Protection idéalement adaptée grâce à différentes caractéristiques de déclenchement et à un grand choix d'intensités nominales
- Niveau des stocks réduits grâce à la compatibilité avec les applications AC et DC
- Contrôle à distance et surveillance possibles grâce aux accessoires en option

## Données commerciales

Référence	2907539
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	4 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CLA125
Product key	CLA125
GTIN	4055626216201
Poids par pièce (emballage compris)	222,222 g
Poids par pièce (hors emballage)	393 g
Numéro du tarif douanier	85362010
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

# TMC 83B 01A - Disjoncteur de puissance



2907539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907539>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Disjoncteurs de puissance
Gamme de produits	TMC 8
Type	Module pour profilés monobloc
Nombre de pôles	3
Durée de vie mécanique	20000
Propriétés particulières	Branch Circuit Protection (UL 489), pour protéger des surcharges, à pouvoir de coupure de 10 kA Thermomagnétique

### Propriétés électriques

Durée de vie électrique	6000
-------------------------	------

### Généralités

Tension de service	277 V AC (277/480Y, 240D)
Courant de référence $I_N$	1 A
Mode de déclenchement	TM (thermomagnétique)
Pouvoir de coupure assigné de court-circuit $I_{cn}$	10 kA (IC)
Fusible	B
Type de contact	aucun

### Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide	1 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG	18 ... 2 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	1 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Type de raccordement	Raccordement vissé
Couple de serrage min.	2 Nm
Couple de serrage	2 Nm
Longueur à dénuder	11 mm ... 12 mm
Section de conducteur souple max.	35 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide max.	35 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	1 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur rigide	1 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Section conduct. AWG	18 ... 2

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	52,9 mm
Hauteur	116 mm
Profondeur	76,6 mm (avec profilé 7,5 mm)

# TMC 83B 01A - Disjoncteur de puissance



2907539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907539>

## Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
	gris (RAL 7042)

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-35 °C ... 70 °C
Test hygrométrique	48 h, 95 % RH, 40 °C (CEI 60068-2-78)
Choc (fonctionnement)	30g (11 ms) (CEI 60068-2-11)
Vibration (fonctionnement)	±0,38 mm (10 Hz ... 57 Hz), 5g (57 Hz ... 500 Hz) (Essai de vibrations (forme sinusoïdale) selon CEI 60068-2-6, essai Fc. 10 cycles de fréquence par axe)

## Normes et spécifications

Normes/prescriptions	UL 489
Normes/prescriptions	CEI 60947-2

## Montage

Type de montage	NS 35/...
-----------------	-----------

# TMC 83B 01A - Disjoncteur de puissance

2907539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907539>

## Dessins

Dessin coté



Diagramme



# TMC 83B 01A - Disjoncteur de puissance



2907539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907539>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907539>



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 320373



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: FILE E 320373



### TÜV Rheinland

Identifiant de l'homologation: R 50531587



### CCC

Identifiant de l'homologation: 2024010307673885

# TMC 83B 01A - Disjoncteur de puissance



2907539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907539>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27140401
ECLASS-15.0	27140401

### ETIM

ETIM 10.0	EC003538
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

# TMC 83B 01A - Disjoncteur de puissance



2907539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907539>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

11,207 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)