# VIP-2/PT/HD15SUB/M - Module interface

2904268

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904268

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module VARIOFACE, raccordements Push-in et connecteur mâle D-SUB miniature haute densité, montage sur profilé NS 35, nombre de pôles : 15

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2904268 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | DK2122 |
| Product key | DK2122 |
| GTIN | 4046356814775 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 119,5 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 108,2 g |
| Numéro du tarif douanier | 85366990 |
| Pays d'origine | US |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Module de transmission |
| Gamme de produits | VARIOFACE Professional |
| Nombre de pôles | 15 |

Propriétés d'isolation

| | |
|---|---|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution | 2 |

### Propriétés électriques

| | |
|---|---|
| Tension de service (AC) | 25 V AC |
| Tension de service (DC) | 60 V DC |
| Courant (par branche) | ≤ 1 A |
| Tension de tenue aux chocs assignée | 1,2 kV |

### Caractéristiques de raccordement

Raccordement 1 (niveau de commande)

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB High Density |
| Filetage vis | UNC 4-40 |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 15 |

Raccordement 2 (niveau terrain)

| | |
|---|---|
| Connexion selon la norme | CEI / EN |
| Type de raccordement | Raccordement Push-in |
| Longueur à dénuder | 8 mm |
| Nombre de pôles | 16 |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Section conduct. AWG | 26 ... 14 |

### Signalisation

| | |
|---|---|
| Affichage d'état | non |
| Présence d'un affichage d'état | non |

### Dimensions

Dimensions de l'article

| | |
|---|---|
| Largeur | 46,9 mm |
| Hauteur | 72,1 mm |
| Profondeur | 46,6 mm |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | gris (RAL 7042) |
| Type d'isolant boîtier | Polyamide PA non renforcé |

## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normes et spécifications

| | |
|---|---|
| Normes/Prescriptions | EN 50178 |

## Montage

| | |
|---|---|
| Type de montage | Montage sur rail DIN |
| Position de montage | indifférent |

## Remarques

| | |
|---|---|
| Information pour le fonctionnement | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |

## Dessins

Dessin coté





Schéma de connexion





Schéma de connexion universel

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904268

**CSA**
Identifiant de lhomologation: 2122203

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 105 V | 1 A | 26 - 14 | - |

**cUL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E238705

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 125 V | 1 A | 26 - 14 | - |

**UL Recognized**
Identifiant de lhomologation: E238705

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 125 V | 1 A | 26 - 14 | - |

**CSAus**
Identifiant de lhomologation: 2122203

| | Tension nominale $U_N$ | Intensité nominale $I_N$ | Section AWG | Section $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 105 V | 1 A | 28 - 14 | - |

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002780 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 2a417660-2a69-45b8-ab63-251f0eb4218c |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr