

TTC-6-FMRS-PT - Pack Télécommunication



2907811

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907811>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Kit de module pour la surveillance optique et la signalisation à distance indépendante du potentiel de terre des parafoudres juxtaposés de la gamme de produits TERMITRAB complète ou CLIXTRAB. Adapté aux profilés mis à la terre directement.

Avantages

- Peu encombrant et économique grâce à une petite largeur de 6 mm seulement
- Télésurveillance commune de 40 équipements de protection au maximum par surveillance visuelle
- Une sélection simple qui répond à chaque exigence dans le domaine MCR grâce à un portefeuille complet de caractéristiques produit sur mesure

Données commerciales

Référence	2907811
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL226Z
Product key	CL226Z
GTIN	4055626244419
Poids par pièce (emballage compris)	73,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	71,7 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pack Télécommunication
Gamme de produits	TERMITRAB complete
Type	Module pour profilés monobloc

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Propriétés électriques

Affichage/signalisation à distance

Fonction de commutation	Contact NF 2,5 Ω
-------------------------	------------------

Alimentation: Indicateur d'état/signalisation à distance

Tension de service	10 V DC ... 36 V DC
Courant de service	30 mA DC (24 V) 60 mA DC (10 V)


Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Données Ex

Altitude	≤ 2000 m (amsl)
----------	-----------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12,6 mm +0,1 mm
Hauteur	105,8 mm
Profondeur	83,5 mm (avec profilé 7,5 mm)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042) gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PBT
Matériau du boîtier	PBT

Circuit de protection

Message protection antisurtension défectueuse	optique, contact de signalisation à distance
---	--

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 4000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

Homologations

Conformité/homologations

UL, USA / Canada	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
------------------	--

Normes et spécifications

Normes/prescriptions	EN 61000-6-2
Remarque	2005
Normes/prescriptions	EN 61000-6-3
Remarque	2007 + A1:2011
Normes/prescriptions	EN IEC 60079-0
Remarque	2018
Normes/prescriptions	EN IEC 60079-7
Remarque	2015 + A1:2018
Normes/prescriptions	CEI 60079-0
Remarque	2017
Normes/prescriptions	CEI 60079-7
Remarque	2017

Montage

Type de montage	Profilé : TH 35 - 7,5 mm
-----------------	--------------------------

Dessins

Dessin coté





Schéma de connexion





2907811


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907811>


Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907811>


 **CSA**
Identifiant de l'homologation: 70136717


 **DNV GL**
Identifiant de l'homologation: TAE000027G


 **UL Listed**
Identifiant de l'homologation: FILE E 138168


 **CSAus**
Identifiant de l'homologation: 70136717

UAE-RoHS
Identifiant de l'homologation: 22-06-16192

 **cUL Listed**
Identifiant de l'homologation: FILE E 333250

 **IECEX**
Identifiant de l'homologation: IECEX BVS 21.0057X

 **CCC**
Identifiant de l'homologation: 2025122304122891

 **ATEX**
Identifiant de l'homologation: BVS 21 ATEX E 052 X

 **cULus Listed**
Identifiant de l'homologation: File E 333250

2907811

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907811>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n° CAS: 79-94-7)
SCIP	404112db-b5dc-4992-8955-8f97a060af28

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	3,229 kg CO2e
---------	---------------