

MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication



2905637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905637>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Huit amplificateurs-séparateurs et convertisseurs de mesure MINI Analog Pro sont intégrés facilement et rapidement dans un réseau PROFINET à l'aide d'un adaptateur de communication.

Description du produit

L'adaptateur de communication représente une solution de câblage rapide, grâce à son concept d'enchâssement innovant. Huit convertisseurs de signaux MINI Analog Pro sont intégrés facilement et rapidement dans un réseau PROFINET à l'aide d'un adaptateur de communication. Les combinaisons de signaux flexibles et la suppression des cartes d'entrées E/S permettent de gagner de la place dans l'armoire électrique, et de faire des économies.

Données commerciales

Référence	2905637
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK112Z
Product key	DK112Z
GTIN	4046356996747
Poids par pièce (emballage compris)	202,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	115,1 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module de communication
Gamme de produits	MINI Analog Pro

Propriétés d'isolation: GB Standard

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Tension d'isolement assignée	50 V _{rms}
Tension d'essai (Entrée/sortie/alimentation)	0,5 kV
Coefficient de température max.	0,01 %
Erreur de transmission max.	0,1 %

Alimentation

Tension nominale d'alimentation	12 V ... 24 V
Plage de tension d'alimentation	9,6 V ... 30 V
Courant absorbé typique	160 mA (9,6 V DC)
Consommation de puissance	< 1500 mW

Données d'entrée

Signal

Nombre d'entrées	8
Configurable/programmable	oui
Signal d'entrée tension maximale	5 V
Signal d'entrée courant	4 mA ... 20 mA
Signal d'entrée courant maximal	24 mA
Sources d'entrée utilisables	Contact de commutation indépendant du potentiel Source de courant
Résistance d'entrée entrée courant	50 Ω

Données de sortie

Protocoles supportés	PROFINET IRT
Remarque	CC-C MRP Redondance S2
Nombre de sorties	2 (Connexion en cascade descendante possible via port 2)
Configurable/programmable	oui
Taux de transmission	100 Mbit/s
Taux d'actualisation des données	15 ms

Caractéristiques de raccordement

MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication



2905637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905637>

Sortie

Type de raccordement	RJ45
Nombre de pôles	8

Données Ex

Installation Ex (EPL)	Gc
	Div. 2

Signalisation

Affichage d'état	LED (verte)
Affichage des défauts	LED rouge

Dimensions

Largeur	51,1 mm
Hauteur	104,1 mm
Profondeur	61 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Matériau du boîtier	PBT 7 % GF V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (Protection contre les contacts avec les doigts)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Altitude	≤ 4000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	5 % ... 95 %

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

ATEX

Repérage	⊕ II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	BVS 21 ATEX E 064 X

IECEX

Repérage	Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	IECEX BVS 21.0071X

CCC / China-Ex

Repérage	Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	2022122308115724

MINI MCR-2-V8-PN - Module de communication



2905637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905637>

UL, USA / Canada

Repérage	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4
	Class I, Zone 2, Group IIC T4

EAC Ex

Repérage	Ex ec IIC T4 Gc
Certificat	BY/112 02.01 TP012 103.01 00081

Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM
Immunité	EN 61000-6-2
Remarque	De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.

Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Normes et spécifications

GB Standard

Normes/Prescriptions	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
Position de montage	indifférent

2905637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905637>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905637>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E238705

PROFINET

Identifiant de l'homologation: Z12449



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E196811



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E196811



CCC

Identifiant de l'homologation: 2022122308115724



IECEx

Identifiant de l'homologation: IECExBVS21.0071X



ATEX

Identifiant de l'homologation: BVS21ATEXE064X00en

2905637

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905637>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242608
ECLASS-15.0	27242608

ETIM

ETIM 10.0	EC001604
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	cc8f6d9e-e506-4b38-ab94-6e564fdaa213