

VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parasurtenseur de type 2



2905647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Parafoudre pour systèmes à tension continue PV à 2 pôles, isolés et mis à la terre de 1 500 V DC, pour montage sur rail DIN, éléments de protection, avec contrôle de la température, affichage de l'état sur le module.

Avantages

- Encombrement réduit grâce à une forme compacte
- Bloc de jonction QUATTRO pour un raccordement simple et sûr au dispositif d'équipotentialité
- Chambres de vis à dômes relevés pour un travail en toute sécurité
- Raccordements principaux avec cônes d'insertion rallongés pour une résistance accrue au courant de cheminement
- Affichage optique pour un contrôle d'état directement sur l'appareil

Données commerciales

Référence	2905647
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL1341
Product key	CL1341
GTIN	4046356984225
Poids par pièce (emballage compris)	383,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	383,6 g
Numéro du tarif douanier	85354000
Pays d'origine	DE

VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parasurtenseur de type 2



2905647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque	Le produit est également conçu pour être déployé dans les installations photovoltaïques avec un courant de court-circuit maximal $I_{SCPV} = 15 \text{ kA}$ (selon EN 50539-11: 2013).
----------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Parafoudres PV
Gamme de produits	VALVETRAB MB
Classe d'essai CEI	PV II PV T2
Types EN	T2
Système d'alimentation CEI	DC
Type	Module pour profilés monobloc
Emplacement pour le montage	Espace intérieur
Lieu d'installation du dispositif de déconnexion	Interne
Accessibilité	Accessible
Configuration du raccordement	Configuration Y
Type de défaillances SPD	OCFM (Type de défaut d'isolation)
Message protection antisurtension défectueuse	optique
Nombre de ports	One

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M5
Couple de serrage	3 Nm
Longueur à dénuder	16 mm
Section de conducteur souple	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Section conduct. AWG	14 ... 2

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	71,2 mm
Hauteur	120 mm
Profondeur	65,5 mm (avec profilé 7,5 mm)
Graduation	4 UL

VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parasurtenseur de type 2



2905647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau isolant	PA 6.6
	PBT
Matériau du boîtier	PA 6.6

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Circuit de protection

Circuits de protection	(L+) - (L-)
	(L+) - PE
	(L-) - PE
Sens de l'action	(L+)-PE & (L-)-PE & (L+)-(L-)
Courant de charge nominal I_L	50 A
Courant résiduel I_{PE}	$\leq 55 \mu\text{A DC}$
	$\leq 430 \mu\text{A AC}$
Consommation de puissance en veille P_C	$\leq 85 \text{ mVA}$
Courant nom. de décharge $I_n (8/20)\mu\text{s}$	20 kA
Courant de décharge maximal $I_{max} (8/20) \mu\text{s}$	40 kA
Corriente de descarga total $I_{Total} (8/20) \mu\text{s}$	40 kA
Niveau de protection en tension U_p	$\leq 4,5 \text{ kV}$
Tension résiduelle U_{res}	$\leq 4,5 \text{ kV}$ (pour I_n)
	$\leq 3,3 \text{ kV}$ (pour 3 kA)
	$\leq 3,6 \text{ kV}$ (pour 6,25 kA)
	$\leq 3,8 \text{ kV}$ (pour 10 kA)
	$\leq 4,2 \text{ kV}$ (pour 15 kA)
$\leq 5,4 \text{ kV}$ (à 40 kA)	
Temps de réponse t_A	$\leq 25 \text{ ns}$

Circuit de protection PV

Configuration du raccordement	Configuration Y
Type de défaillances SPD	OCFM (Type de défaut d'isolation)

Circuit de protection côté tension continue (DC)

Tension permanente maximale U_{CPV}	1500 V DC
Résistance aux courts-circuits I_{SCPV}	2000 A
Tension de marche à vide U_{OCSTC}	$\leq 1250 \text{ V DC}$
Courant de choc de décharge maximal $I_{max} (8/20) \mu\text{s}$	40 kA
Temps de réponse t_A	$\leq 25 \text{ ns}$
Corriente de descarga total $I_{Total} (8/20) \mu\text{s}$	40 kA

VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parasurtenseur de type 2



2905647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>

Résistance d'isolement R_{iso}	> 5 G Ω (pour 500 V DC)
Courant nom. de décharge I_n (8/20) μ s.	20 kA
Courant de charge nominal I_L	50 A
Courant de service permanent I_{CPV}	< 55 μ A
Tension permanente maximale U_{CPV}	1500 V DC
Résistance aux courts-circuits I_{SCP}	2000 A
Tension résiduelle U_{res}	\leq 4,5 kV (pour I_n) \leq 3,3 kV (pour 3 kA) \leq 3,6 kV (pour 6,25 kA) \leq 3,8 kV (pour 10 kA) \leq 4,2 kV (pour 15 kA) \leq 5,4 kV (à 40 kA)
Courant résiduel I_{PE}	\leq 55 μ A DC \leq 430 μ A AC
Niveau de protection en tension U_p	\leq 4,5 kV
Consommation de puissance en veille P_C	\leq 85 mVA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (uniquement lorsque toutes les bornes sont utilisées)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	\leq 6000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %
Choc (fonctionnement)	50g (Semi-sinusoïdal / 11 ms / 3x \pm X, \pm Y, \pm Z)
Vibration (fonctionnement)	5g (5 - 500 Hz / 2,5 h / X, Y, Z)

Normes et spécifications

Normes/précriptions	EN 61643-31
Remarque	2019
Normes/précriptions	CEI 61643-31
Remarque	2018

Montage

Type de montage	Profilé : 35 mm
-----------------	-----------------


VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parasurtenseur de type 2

2905647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>

Dessins

Dessin coté




VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parasurtenseur de type 2

2905647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>



Schéma de connexion



VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parasurtenseur de type 2



2905647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: NL-81007

CCA

Identifiant de l'homologation: NTR-NL 7938



KEMA-KEUR

Identifiant de l'homologation: 71-127691

VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parasurtenseur de type 2



2905647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0

27171402

ETIM

ETIM 9.0

EC000941

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121600

VAL-MB-T2 1500DC-PV/2+V - Parasurtenseur de type 2



2905647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905647>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr