

MACX MCR-I20 - Connecteurs



2905680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905680>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction pour signaux électriques, +20 mA ... -20 mA, permet une commutation sécurisée de valeurs seuil, à combiner avec le convertisseur de température MACX ...-T-UI...

Données commerciales

Référence	2905680
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK111Z
Product key	DK111Z
GTIN	4046356987172
Poids par pièce (emballage compris)	39 g
Poids par pièce (hors emballage)	20 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur
-----------------	------------

Propriétés électriques

Erreur de transmission max.	1,1 %
-----------------------------	-------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 14

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
---------	-----------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 65 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Altitude	≤ 2000 m
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	typ. 5 % ... 95 % (pas de condensation)

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

MACX MCR-I20 - Connecteurs


2905680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905680>



Dessins

Schéma fonctionnel



2905680

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905680>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---