

TMC 8 B1 80 37 CA - Pont de câblage



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907992>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Barre collectrice pour disjoncteur de puissance TMC 81... (monophasé) avec module de commutation auxiliaire. Pas de 27 mm, jusqu'à 37 pôles. Conçue pour 80 A (alimentation finale), 1 000 V AC/DC. Classement UL 508 pour le raccordement de disjoncteurs de puissance avec homologation UL 489.

L'image représente la version
...C



Données commerciales

Référence	2907992
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CLA125
Product key	CLA125
GTIN	4055626352916
Poids par pièce (emballage compris)	393 g
Poids par pièce (hors emballage)	393 g
Numéro du tarif douanier	85362010
Pays d'origine	US

TMC 8 B1 80 37 CA - Pont de câblage

2907992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907992>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Type	Peigne de pontage
Nombre de pôles	37

Propriétés électriques

Nombre de phases	1
Tension de référence (III/3)	1000 V
Tension nominale U_N	1000 V AC/DC
Intensité nominale I_N	80 A (Alimentation finale) 160 A (Alimentation centrale, deux blocs de jonction du type TMC 8 B TERM PIN (115 A) nécessaires par phase)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	1006 mm
Hauteur	19,3 mm
Profondeur	59,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau du boîtier	Plastique

TMC 8 B1 80 37 CA - Pont de câblage


2907992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907992>



Dessins

Dessin coté



TMC 8 B1 80 37 CA - Pont de câblage



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907992>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907992>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E123528



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E123528

TMC 8 B1 80 37 CA - Pont de câblage



2907992

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907992>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	6,992 kg CO2e
---------	---------------