

FLT-SEC-H-T1-264/25-P - Fiche parafoudre type 1



2905968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905968>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Connecteur de rechange pour parafoudre de la gamme de produits FLASHTRAB SEC HYBRID 264, pour les lignes L-N et L-PEN.



Avantages

- Gamme de parafoudres basse tension universels avec coordination énergétique optimale du parafoudre à la protection d'appareil
- Entretien facile, grâce aux modules de protection enfichables
- Très bien informé avec indicateur d'état visuel, mécanique et contact de télésignalisation
- Meilleure protection en cas de courants de foudre à haute énergie grâce à la technologie d'éclateur avec une faible courbe de tension résiduelle
- Fusible en amont intégré, résistant au courant de foudre, pour un niveau de protection global élevé et un gain de place pouvant atteindre 80 % par rapport à un fusible en amont externe

Données commerciales

Référence	2905968
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CL1162
Product key	CL1162
GTIN	4055626012032
Poids par pièce (emballage compris)	389,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	335,78 g
Numéro du tarif douanier	85363030
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités

Remarque	Max. single impulse: 100 kA (8/20 µs)
	SPD according to AS/NZS 1768 Cat. C3

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur de rechange
Gamme de produits	SEC Family
Classe d'essai CEI	I / II
	T1 / T2
Types EN	T1 / T2
Système d'alimentation CEI	TN
Type	Connecteur mâle
Nombre de pôles	1
Message protection antisurtension défectueuse	optique

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2


Propriétés électriques

Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
--------------------------	---------------

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	enfichable
----------------------	------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	35,5 mm
Hauteur	113,4 mm
Profondeur	64,2 mm
Graduation	2 UL

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600

FLT-SEC-H-T1-264/25-P - Fiche parafoudre type 1



2905968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905968>

Matériau isolant	PA 6.6-FR 20% GF PBT-FR
Groupe de matériaux	I
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR 20 % GF PBT-FR

Circuit de protection

Circuits de protection	L-PEN
Sens de l'action	L-N / L-PEN
Tension nominale U_N	240 V AC (TN)
Fréquence nominale f_N	50 Hz (60 Hz)
Tension permanente maximale UC	264 V AC
Courant nom. de décharge I_n (8/20) μ s.	25 kA
Courant de décharge maximal I_{max} (8/20) μ s	50 kA
Courant d'essai (10/350) μ s, charge	12,5 As
Courant d'essai (10/350) μ s, énergie spécifique	160 kJ/ Ω
Courant d'essai (10/350) μ s, valeur de crête I_{imp}	25 kA
Capacité de suppression du courant de suite I_{fi}	50 kA
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	50 kA
Niveau de protection en tension U_p	$\leq 1,5$ kV
Tension résiduelle U_{res}	$\leq 1,5$ kV (pour I_n) $\leq 2,5$ kV (à 50 kA) $\leq 1,2$ kV (à 12,5 kA) ≤ 1 kV (à 5 kA) $\leq 0,9$ kV (pour 2,5 kA)
Tension de choc d'amorçage à 6 kV (1,2/50) μ s	$\leq 1,5$ kV
Réponse au TOV pour U_T	415 V AC (5 s / mode résistance) 460 V AC (120 min / mode résistance)
Temps de réponse t_A	≤ 100 ns

Caractéristiques techniques supplémentaires

Tension permanente maximale UC	275 V AC
Courant de court-circuit assigné I_{SCCR}	100 kA
Capacité de suppression du courant de suite I_{fi}	100 kA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 80 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Altitude	≤ 4000 m (amsl)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

Normes et spécifications

FLT-SEC-H-T1-264/25-P - Fiche parafoudre type 1



2905968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905968>

Normes/prescriptions	CEI 61643-11
Remarque	2011

EN 61643-11

Normes/prescriptions	EN 61643-11
Remarque	2012

Montage

Type de montage	sur embase
-----------------	------------

FLT-SEC-H-T1-264/25-P - Fiche parafoudre type 1

2905968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905968>



Dessins

Dessin coté





Schéma de connexion



2905968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905968>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905968>



IECEE CB Scheme

Identifiant de l'homologation: NL-36550

CCA

Identifiant de l'homologation: NTR-NL 7417



KEMA-KEUR

Identifiant de l'homologation: 71-165056

2905968

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905968>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
---	-------------------------