

# TMC 8 B2 80 46 CA - Pont de câblage

2907995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907995>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Barre collectrice pour disjoncteur de puissance TMC 82... (biphasé) avec module de commutation auxiliaire. Pas de 17,8 mm, jusqu'à 46 pôles. Conçue pour 80 A (alimentation finale), 600 V AC/DC. Classée UL508 pour le raccordement de disjoncteurs de puissance avec homologation UL 489.

La figure représente la variante ...C :



## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 2907995       |
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)   |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)   |
| Clé de vente                        | CLA125        |
| Product key                         | CLA125        |
| GTIN                                | 4055626352923 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 393 g         |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 393 g         |
| Numéro du tarif douanier            | 85362010      |
| Pays d'origine                      | US            |

# TMC 8 B2 80 46 CA - Pont de câblage

2907995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907995>



## Caractéristiques techniques

## Propriétés du produit

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Type de produit | Pont              |
| Type            | Peigne de pontage |
| Nombre de pôles | 46                |

## Propriétés électriques

|                              |                                                                                                              |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de phases             | 2                                                                                                            |
| Tension de référence (III/3) | 600 V                                                                                                        |
| Tension nominale $U_N$       | 600 V AC/DC                                                                                                  |
| Intensité nominale $I_N$     | 80 A (Alimentation finale)                                                                                   |
|                              | 160 A (Alimentation centrale, deux blocs de jonction du type TMC 8 B TERM PIN (115 A) nécessaires par phase) |

## Dimensions

|             |                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Dessin coté |  |
| Largeur     | 1033 mm                                                                              |
| Hauteur     | 19,3 mm                                                                              |
| Profondeur  | 59,2 mm                                                                              |

## Indications sur les matériaux

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Couleur             | gris clair (RAL 7035) |
| Matériau du boîtier | Plastique             |

# TMC 8 B2 80 46 CA - Pont de câblage


2907995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907995>



## Dessins

Dessin coté



# TMC 8 B2 80 46 CA - Pont de câblage

2907995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907995>



## Homologations

💡 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907995>



**UL Listed**

Identifiant de l'homologation: E123528



**cUL Listed**

Identifiant de l'homologation: E123528

# TMC 8 B2 80 46 CA - Pont de câblage

2907995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907995>



## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371306 |
| ECLASS-15.0 | 27371306 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000215 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
|-------------|----------|

# TMC 8 B2 80 46 CA - Pont de câblage



2907995

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907995>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui, Aucun exception |
|---------------------------------------------|----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                    |
|                                        | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

### EU REACH SVHC

|                                                               |                                                       |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|

### EF3.1 Changement climatique

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 8,647 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)