

TMC 8 B3 80 57 C - Pont de câblage



2907996

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907996>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Barre collectrice pour disjoncteur de puissance TMC 83... (triphasé), pas de 17,8 mm, jusqu'à 57 pôles. Conçue pour 80 A (alimentation finale), 600 V AC/DC. Classée UL508 pour le raccordement de disjoncteurs de puissance avec homologation UL 489.



Données commerciales

Référence	2907996
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CLA125
Product key	CLA125
GTIN	4055626352947
Poids par pièce (emballage compris)	393 g
Poids par pièce (hors emballage)	393 g
Numéro du tarif douanier	85362010
Pays d'origine	US

TMC 8 B3 80 57 C - Pont de câblage

2907996

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907996>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Type	Peigne de pontage
Nombre de pôles	57

Propriétés électriques

Nombre de phases	3
Tension de référence (III/3)	600 V
Tension nominale U_N	600 V AC/DC
Intensité nominale I_N	80 A (Alimentation finale) 160 A (Alimentation centrale, deux blocs de jonction du type TMC 8 B TERM PIN (115 A) nécessaires par phase)

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	1031 mm
Hauteur	19,3 mm
Profondeur	59,2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau du boîtier	Plastique

TMC 8 B3 80 57 C - Pont de câblage


2907996

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907996>



Dessins

Dessin coté



TMC 8 B3 80 57 C - Pont de câblage

2907996

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907996>



Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907996>



UL Listed

Identifiant de l'homologation: E123528



cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E123528

TMC 8 B3 80 57 C - Pont de câblage

2907996

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907996>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371306
ECLASS-15.0	27371306

ETIM

ETIM 10.0	EC000215
-----------	----------

TMC 8 B3 80 57 C - Pont de câblage



2907996

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907996>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	10,99 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr