UM 108-PROFIL 200CM - Profilé

2906212

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906212

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier ouvert à profilé extrudé d'une largeur de 108 mm et d'une longueur fixe de 200 cm



La figure montre la version UM 45-Profil CM

Avantages

- Montage facile
- Formes et dimensions flexibles
- Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier

Données commerciales


Référence	2906212
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHDBA
Product key	ACHDBA
GTIN	4017918277420
Poids par pièce (emballage compris)	1,1 kg
Poids par pièce (hors emballage)	1,1 kg
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément inférieur de boîtier
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Type de boîtier	Boîtier en profilé extrudé
Série de boîtiers	UM
Gamme de produits	UM108
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Profondeur	21,5 mm
Longueur	200 cm

Dimensions extérieures

Largeur du profilé (extérieure)	107,5 mm

Dimensions intérieures

Largeur du profilé (intérieure)	122,6 mm

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Profil)	vert (RAL 6021)
Matériau Profil	PVC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 50 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 50 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 50 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	95 %

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	2
Epaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm

Montage

Type de montage	Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le


	socle
Position de montage	parallèlement au rail DIN

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr