UM 45-PROFIL 100CM - Profilé

2914550

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914550

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier pour profilé extrudé, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 41,85 mm, largeur du profilé (extérieure): 44,8 mm, longueur: 1000 mm, hauteur: 44,8 mm, profondeur: 18,95 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 3 mm

Avantages

- Montage facile
- Formes et dimensions flexibles
- Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier

Données commerciales


Référence	2914550
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHDBA
Product key	ACHDBA
GTIN	4017918959142
Poids par pièce (emballage compris)	400 g
Poids par pièce (hors emballage)	400 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément inférieur de boîtier
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Type de boîtier	Boîtier en profilé extrudé
Série de boîtiers	UM
Gamme de produits	UM45
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Hauteur	44,8 mm
Profondeur	18,95 mm
Longueur	1 m

Dimensions extérieures

Largeur du profilé (extérieure)	44,8 mm

Dimensions intérieures

Largeur du profilé (intérieure)	41,85 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Profil	PVC

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 50 °C

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	2

Dessins

Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,703 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr