UM122-PROFIL 100CM - Profilé

2914576

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914576

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 122 mm, largeur du profilé (extérieure): 127,5 mm, longueur: 1000 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 9,5 mm

Données commerciales


Référence	2914576
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHDBA
Product key	ACHDBA
GTIN	4017918959166
Poids par pièce (emballage compris)	300 g
Poids par pièce (hors emballage)	509 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément inférieur de boîtier
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Type de boîtier	Boîtier en profilé extrudé
Série de boîtiers	UM
Gamme de produits	UM122
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Longueur	1 m

Dimensions extérieures

Largeur du profilé (extérieure)	127,5 mm

Dimensions intérieures

Largeur du profilé (intérieure)	122 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Profil)	vert (RAL 6021)
Matériau Profil	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 50 °C

Indications concernant le circuit imprimé


Nombre de supports de circuits imprimés	1

Montage


Type de montage	Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle

Dessins

Dessin coté



Dessin coté



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr