TMC 7/8 125VDC SHNT - Déclencheur d'intensité de travail

2908225

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908225

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Déclencheur d'intensité de travail, 1-pôles, type de raccordement: à vis, type de montage: Enclenchement latéral sur le disjoncteur, courant de référence: 1,5 A

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	2908225
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CLA125
Product key	CLA125
GTIN	4055626299754
Poids par pièce (hors emballage)	150 g
Numéro du tarif douanier	85362010
Pays d'origine	US

TMC 7/8 125VDC SHNT - Déclencheur d'intensité de travail

2908225

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908225

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Disjoncteurs de puissance
Gamme de produits	TMC 8
Type	Module pour profilés monobloc
Nombre de pôles	1
Durée de vie mécanique	20000

Propriétés électriques

Généralités

Tension de service	125 V DC
Courant de référence I_N	1,5 A
Degré de déclenchement	80 V DC
Puissance dissipée	240 W
Type de contact	aucun


Circuit de charge

Temps de coupure	10 ms

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	à vis
Couple de serrage	... 1 Nm
Section de conducteur rigide	1 mm² ... 35 mm²
Section du conducteur AWG	18 ... 2 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	1 mm² ... 35 mm²
Type de raccordement	Raccordement vissé

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	18 mm
Hauteur	83 mm
Profondeur	65,7 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
	orange (RAL 2003)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Température ambiante (fonctionnement)	-35 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	95 %
Test hygrométrique	48 h, 95 % RH, 40 °C (CEI 60068-2-78)
Choc (fonctionnement)	30g (11 ms) (CEI 60068-2-11)
Vibration (fonctionnement)	±0,38 mm (10 Hz ... 57 Hz), 5g (57 Hz ... 500 Hz) (CEI 60068-2-6, Fc, Sinus)

Montage

Type de montage	Enclenchement latéral sur le disjoncteur

Dessins

Dessin coté



TMC 7/8 125VDC SHNT - Déclencheur d'intensité de travail

2908225

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908225

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908225

UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 478429

cUL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 478429

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

ETIM

ETIM 10.0	EC000899

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr