
P 1-EMG 30 - C.I.

2947912

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2947912

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Circuit imprimé, pour le montage de composants électroniques



Données commerciales

Référence	2947912
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHCBZ
Product key	ACHCBZ
GTIN	4017918083021
Poids par pièce (emballage compris)	6,7 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,7 g
Numéro du tarif douanier	85340019
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit


Type de produit	Circuit imprimé
Série de boîtiers	EMG
Gamme de produits	EMG

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)

Dessins

Dessin coté



Pas 5 mm
a = surface équipable 38 mm dans le capot
b = surface équipable 45 mm dans le boîtier

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27260692
ECLASS-15.0	27260692

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,375 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr