

# EMG 12-B2 - Boîtier électronique

2948306

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948306>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module à équiper, comprenant boîtier, blocs de jonction MKDS 3 et C.I.



## Données commerciales

Référence	2948306
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHCBA
Product key	ACHCBA
GTIN	4017918083250
Poids par pièce (emballage compris)	27,19 g
Poids par pièce (hors emballage)	27,19 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

# EMG 12-B2 - Boîtier électronique

2948306


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948306>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Ensemble de boîtiers empilables
Type de boîtier	Boîtier
Série de boîtiers	EMG
Gamme de produits	EMG
Type	Socket, removable cover as an option, integrated connector, C.I. integrated
Nombre de pôles	4
Pas	5 mm
Ouverture de ventilation disponible	non

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12,5 mm
Hauteur de montage	47,5 mm
Hauteur NS 35/7,5	55 mm
Profondeur	75 mm
Longueur	75 mm
Pas	5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau Boîtier	PC (renforcée de fibres de verre)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

### Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

# EMG 12-B2 - Boîtier électronique

2948306

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948306>



## Dessins

Dessin coté



1 = arête supérieure C.I.


B = Pas du boîtier

# EMG 12-B2 - Boîtier électronique

2948306

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948306>

Dessin coté



Pas 5 mm

a = surface équipable 38 mm dans le capot

b = surface équipable 45 mm dans le boîtier

# EMG 12-B2 - Boîtier électronique

2948306

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948306>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# EMG 12-B2 - Boîtier électronique



2948306

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948306>

## Conformité environnementale

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)