

# EMG 25-B4 - Boîtier électronique

2948335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948335>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module à équiper, comprenant boîtier, blocs de jonction MKDS 3 et C.I.



## Données commerciales

Référence	2948335
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	ACHCBA
Product key	ACHCBA
GTIN	4017918083281
Poids par pièce (emballage compris)	50,96 g
Poids par pièce (hors emballage)	50,96 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

# EMG 25-B4 - Boîtier électronique

2948335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948335>




## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Ensemble de boîtiers empilables
Type de boîtier	Boîtier
Série de boîtiers	EMG
Gamme de produits	EMG
Type	Socle, capot amovible en option, connectique intégrée, C.I. intégré
Nombre de pôles	8
Pas	5 mm
Ouverture de ventilation disponible	non

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	25 mm
Hauteur de montage	47,5 mm
Hauteur NS 35/7,5	55 mm 100 mm
Profondeur	75 mm
Longueur	75 mm
Pas	5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau Boîtier	PC (renforcée de fibres de verre)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

### Conditions environnementales et de durée de vie


#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

### Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------

## Dessins



Pas 5 mm

$a$  = surface équipable 38 mm dans le capot

$b$  = surface équipable 45 mm dans le boîtier


# EMG 25-B4 - Boîtier électronique

2948335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948335>



Dessin coté



1 = arête supérieure C.I.

B = Pas du boîtier

# EMG 25-B4 - Boîtier électronique



2948335

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948335>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %