

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Bloc diodes



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2949389>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à diodes, avec 8 diodes, commutables séparément, type 1N 5408

Avantages

- Découplage électrique des messages dans les systèmes de signalisation de défauts
- Diodes d'extinction de l'arc pour atténuer les surtensions produites par les charges inductives

Données commerciales

Référence	2949389
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK66M1
Product key	DK66M1
GTIN	4017918083779
Poids par pièce (emballage compris)	91,84 g
Poids par pièce (hors emballage)	91,84 g
Numéro du tarif douanier	85411000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module à diodes
Propriétés d'isolation	
Degré de pollution	2

Données d'entrée

Diode	
Description de l'entrée	8 diodes, commutables individuellement
Type de diode	1 N 5408
Tension de service maximale U_{max}	250 V AC
Tension inverse de crête par diode	1000 V
Courant à l'état bloqué par diode	10 μ A
Tension directe par diode	env. 0,8 V
Courant direct par diode	1,5 A (pour charge unique) 0,3 A (à charge simultanée)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Dimensions

Largeur	45 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	55 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)
---------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Homologations

CE	
Certificat	Conformité CE

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Bloc diodes



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2949389>

Remarque	en plus de la norme EN 61326
----------	------------------------------

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent

EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Bloc diodes


2949389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2949389>



Dessins

Schéma de connexion



EMG 45-DIO 8E-1N5408 - Bloc diodes



2949389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2949389>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2949389>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*DE*08.B.01841/19

2949389

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2949389>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 10.0	EC002878
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	9c10f9ea-7275-4ee1-b6e5-cc09e13108c7

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,304 kg CO2e
---------	---------------