EMG 22-DIO 4P-1N5408 - Bloc diodes

2952198

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2952198

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à diodes, avec 4 diodes, cathode en commun, type 1N 5408

Avantages

- Diodes d'extinction de l'arc pour atténuer les surtensions produites par les charges inductives
- Découplage électrique des messages dans les systèmes de signalisation de défauts

Données commerciales

Référence	2952198
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DK66M1
Product key	DK66M1
GTIN	4017918084363
Poids par pièce (emballage compris)	46,36 g
Poids par pièce (hors emballage)	46,36 g
Numéro du tarif douanier	85411000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module à diodes

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2

Données d'entrée

Diode

Description de l'entrée	4 diodes, cathodes en commun
Type de diode	1 N 5408
Tension de service maximale U_{max}	250 V AC
Tension inverse de crête par diode	1000 V
Courant à l'état bloqué par diode	10 µA
Tension directe par diode	env. 0,8 V
Courant direct par diode	1,5 A (pour charge unique)
	1 A (à charge simultanée)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	55 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE

Remarque	en plus de la norme EN 61326

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2952198

EAC
Identifiant de lhomologation: RU*DE*08.B.01841/19

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 10.0	EC000683

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	332b2fa3-997e-49e3-8225-f3b5c4fcd58a

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,644 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr