

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ex i-Amplificateur-séparateur d'entrée et d'alimentation pour convertisseur de mesure, seule la sortie 1 est transparente HART. Transmet des signaux à isolation galvanique alimentés ou actifs de la zone ATEX vers deux charges. nombre de canaux: 1, Transparence HART, Configuration standard, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Performance Level (ISO 13849): d / KAT 2, Systematic Capability: 3, Raccordement Push-in

## Données commerciales

Référence	2908856
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK1211
Product key	DK1211
GTIN	4055626352183
Poids par pièce (emballage compris)	250 g
Poids par pièce (hors emballage)	175 g
Numéro du tarif douanier	85437090
Pays d'origine	DE

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Amplificateur-séparateur d'alimentation
Gamme de produits	MACX Analog
Nombre de voies	1

### Propriétés électriques

Isolation galvanique entre l'entrée et la sortie	oui
Conditions de transmission des signaux	In = Out
Réponse indicielle (10-90 %)	1,3 ms (Sortie 1, avec saut 4 mA ... 20 mA, typique) < 100 ms (Sortie 2, avec saut 4 mA ... 20 mA)
Coefficient de température max.	< 0,01 %/K
Erreur de transmission max.	< 0,1 % (20 mA de la valeur finale)
Erreur de transmission typ.	< 0,05 % (20 mA de la valeur finale)

### Isolation galvanique

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Isolation galvanique Entrée/sortie/alimentation CEI/EN 61010-1

Normes/Prescriptions	CEI/EN 61010-1
Tension d'isolement assignée	300 V <sub>eff</sub>
Tension d'essai	2,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
Isolant	Isolement sécurisé

### Isolation galvanique Entrée/sortie CEI/EN 60079-11

Normes/Prescriptions	CEI/EN 60079-11
Tension d'isolement assignée	265 V <sub>eff</sub>

### Isolation galvanique Entrée/alimentation CEI/EN 60079-11

Normes/Prescriptions	CEI/EN 60079-11
Tension d'isolement assignée	265 V <sub>eff</sub>

### Isolation galvanique sortie 1/sortie 2

Tension d'essai	1,5 kV AC (50 Hz, 60 s)
-----------------	-------------------------

### Alimentation

Dénomination	Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation
Tension nominale d'alimentation	24 V DC -20 % ... +25 %
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC
Courant max. absorbé	< 75 mA (24 V DC / 20 mA)
Puissance dissipée	< 1,45 W (24 V DC / 20 mA)
Consommation de puissance	≤ 1,8 W

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

## Alimentation

Dénomination	Fonctionnement amplificateur d'isolation
Tension nominale d'alimentation	24 V DC -20 % ... +25 %
Plage de tension d'alimentation	19,2 V DC ... 30 V DC
Courant max. absorbé	< 46 mA (24 V DC / 20 mA)
Puissance dissipée	< 1,1 W (24 V DC/20 mA)

## Données d'entrée

### Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation

Description de l'entrée	Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation
Nombre d'entrées	1
Signal d'entrée courant	4 mA ... 20 mA
Tension d'alimentation du transmetteur	> 16 V (20 mA) > 15,1 V (23 mA)
Protection contre les inversions de polarité et antisurtension	oui
Plage de signaux de sous-charge/surcharge	0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics)

### Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation

Description de l'entrée	Fonctionnement amplificateur d'isolation
Signal d'entrée courant	0 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA
Chute de tension	env. 3,9 V (dans le fonctionnement du convertisseur / isolateur d'entrée)
Plage de signaux de sous-charge/surcharge	0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics)

## Données de sortie

### Signal: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation

Description de la sortie	Fonctionnement amplificateur d'isolation/alimentation
Nombre de sorties	2
Signal de sortie courant	4 mA ... 20 mA (Sortie 1 et sortie 2 actives)
Charge/charge de sortie Sortie courant	< 450 Ω (20 mA) < 380 Ω (23 mA)
Ondulation de sortie	< 20 mV <sub>eff</sub>
Réponse de sortie en cas de défaut	0 mA (Rupture de ligne en entrée) ≥ 23 mA (Court-circuit de la ligne en entrée)
Plage de signaux de sous-charge/surcharge	0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics)

### Signal: Fonctionnement amplificateur d'isolation

Description de la sortie	Fonctionnement amplificateur d'isolation
Signal de sortie courant	0 mA ... 20 mA (active)

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

	4 mA ... 20 mA (active)
Charge/charge de sortie Sortie courant	< 450 Ω (20 mA)
	< 380 Ω (23 mA)
Ondulation de sortie	< 20 mV <sub>eff</sub>
Réponse de sortie en cas de défaut	0 mA (Rupture de ligne en entrée)
	0 mA (Court-circuit de la ligne en entrée)
Plage de signaux de sous-charge/surcharge	0 mA ... 24 mA (plage de transmission étendue pour les diagnostics)

## Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	10 mm
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de câble flexible (2 conducteurs de même section)	0,25 mm <sup>2</sup> ... 0,34 mm <sup>2</sup> (Embout TWIN sans douille en plastique)
	0,5 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (Embout et cône d'entrée isolant TWIN)
Section conduct. AWG	24 ... 14
	24 ... 22 (Embout TWIN sans douille en plastique)
	20 ... 16 (Embout et cône d'entrée isolant TWIN)

Alvéole pour fiche test

Diamètre max.	2 mm
---------------	------

## Données Ex

Installation Ex (EPL)	Gc
	Div. 2
Circuits électriques Ex i (EPL)	[Ga]
	[Da]
	[Ma]
	[Div. 1]

Données relatives à la technique de sécurité: Fonctionnement de l'amplificateur-séparateur d'alimentation

Tension de sortie max. U <sub>o</sub>	25,2 V
Courant de sortie max. I <sub>o</sub>	93 mA
Puissance de sortie max. P <sub>o</sub>	587 mW
Tension maximale de sécurité U <sub>m</sub>	253 V AC
	125 V DC
I (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale C <sub>o</sub>	40 mH / 4,8 μF
IIA (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale C <sub>o</sub>	26 mH / 2,9 μF
IIB (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale C <sub>o</sub>	14 mH / 820 nF
IIC (circuit électrique simple): Inductance extérieure maximale Lo / Capacité extérieure maximale C <sub>o</sub>	3 mH / 107 nF

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

I/A (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale $L_o$ / Capacité extérieure maximale $C_o$	26 mH / 470 nF, 20 mH / 570 nF, 1 mH / 630 nF, 0,5 mH / 720 nF, 0,1 mH / 1,1 $\mu$ F, 0,005 mH / 2,9 $\mu$ F
IIB/IIIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale $L_o$ / Capacité extérieure maximale $C_o$	16 mH / 370 nF, 1 mH / 430 nF, 500 $\mu$ H / 510 nF, 200 $\mu$ H / 660 nF, 100 $\mu$ H / 820 nF
IIC (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale $L_o$ / Capacité extérieure maximale $C_o$	2,2 mH / 47 nF, 2 mH / 49 nF, 1 mH / 63 nF, 500 $\mu$ H / 80 nF, 200 $\mu$ H / 107 nF
I (circuit électrique mixte): Inductance extérieure maximale $L_o$ / Capacité extérieure maximale $C_o$	37 mH / 0,54 $\mu$ F, 0,2 mH / 1,1 $\mu$ F, 10 $\mu$ H / 2,8 $\mu$ F, 0,001 mH / 4,15 $\mu$ F

Données relatives à la technique de sécurité: Fonctionnement amplificateur d'isolation

Tension d'entrée $U_i$	$\leq 30$ V
Courant d'entrée $I_i$	$\leq 150$ mA
Inductance interne max. $L_i$	négligeable
Capacité interne max. $C_i$	négligeable
Tension maximale de sécurité $U_m$	253 V AC 125 V DC

## Interfaces


Communication des données (dérivation)

Fonction HART	Transparence HART
Protocoles supportés	HART
Protocole	HART (sortie 1 uniquement)

## Signalisation

Affichage d'état	LED verte (tension d'alimentation)
------------------	------------------------------------

## Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12,5 mm
Hauteur	107,9 mm
Profondeur	113,7 mm
Profondeur NS 35/7,5	114,5 mm (Enclenché sur un rail DIN NS 35/7,5, conforme à la norme EN 60715)

## Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94 (Boîtier)	V0 (Boîtiers)
Matériau du boîtier	PA 6.6-FR

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20 (pas évalué par UL)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C (Position de montage au choix)
	-40 °C ... 70 °C (Déclassement)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 80 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	10 % ... 95 % (pas de condensation)

### Hauteur d'utilisation (≤ 2000 m)

Altitude	≤ 2000 m (Les caractéristiques techniques concernent des altitudes ≤2000 m au-dessus du niveau de la mer. Pour les altitudes >2000 m au-dessus du niveau de la mer, voir la fiche technique.)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 60 °C
	-40 °C ... 70 °C (Déclassement)
Tension d'isolement assignée	375 V <sub>CC</sub> (Alimentation, entrée/sortie)

### Hauteur d'utilisation (≤ 3000 m)

Plage de hauteurs	> 2000 m ... 3000 m
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 54 °C
	-40 °C ... 63 °C (Déclassement)
Tension d'isolement assignée	190 V AC (Alimentation, entrée/sortie)
	110 V DC (Alimentation, entrée/sortie)

### Hauteur d'utilisation (≤ 4000 m)

Plage de hauteurs	> 3000 m ... 4000 m
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 48 °C
	-40 °C ... 56 °C (Déclassement)
Tension d'isolement assignée	60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie)

### Hauteur d'utilisation (≤ 5000 m)

Plage de hauteurs	> 4000 m ... 5000 m
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 42 °C
	-40 °C ... 49 °C (Déclassement)
Tension d'isolement assignée	60 V AC/DC (Alimentation, entrée/sortie)

## Homologations

### CE

Certificat	Conformité CE
Remarque	en plus de la norme EN 61326

### ATEX

Repérage	⊕ II (1) G [Ex ia Ga] IIC
	⊕ II (1) D [Ex ia Da] IIIC

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

	Ⓜ II 3(1) G Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc Ⓜ I (M1) [Ex ia Ma] I
Certificat	BVS 10 ATEX E 143 X

## IECEX

Repérage	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Ma] I
Certificat	IECEX BVS 10.0097X

## CCC / China-Ex

Repérage	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc
Certificat	2022122316115971

## UL, USA / Canada

Repérage	IS for Class I,II,III, Division 1 and Zone 0 Installation in Class I, Division 2 and Zone 2
Certificat	ⓂⓂ C.D.-No 83104549

## Homologation construction navale

Certificat	DNV GL TAA000020C
------------	-------------------

## Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508)

Repérage	2
Certificat	IN-AT-AS-MRL-23-00432A

## Systematic Capability

Repérage	3
----------	---

## Performance Level (ISO 13849)

Repérage	d / KAT 2
----------	-----------

## INMETRO

Repérage	[Ex ia Ga] IIC [Ex ia Da] IIIC Ex ec [ia Ga] IIC T4 Gc [Ex ia Ma] I
Certificat	DNV 18.0139 X

## Données de construction navale

Temperature	B
Humidity	B
Vibration	A
EMC	A

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board
-----------	---

## Données CEM

Compatibilité électromagnétique	Conformité à la directive CEM
Immunité	EN 61000-6-2
Remarque	De faibles écarts peuvent survenir lors de perturbations.

## Émissions parasites

Normes / Spécifications	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

## Normes et spécifications

### GB Standard

Normes/Prescriptions	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3
	GB/T 3836.4

## Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------


# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation

2908856


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

## Dessins

Dessin coté



Diagramme




Transmission simultanée de signaux analogiques/numériques

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation

2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

Schéma fonctionnel



# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

## Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

### DNV

Identifiant de l'homologation: TAA000020C



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: E330267



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E330267

### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: BVS PB 13-10-04

### TUEV Austria FS

Identifiant de l'homologation: INATAS-MRL-23-00432A

### ECAS

Identifiant de l'homologation: 163685 E25 08 169500



### EAC Ex

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.AB72.B.00093



### IECEX

Identifiant de l'homologation: IECEX BVS 10.0097X



### CCC

Identifiant de l'homologation: 2022122316115971



### cUL Listed

Identifiant de l'homologation: E199827



### UL Listed

Identifiant de l'homologation: E199827

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>



**ATEX**

Identifiant de l'homologation: BVS 10 ATEX E143 X



**ATEX**

Identifiant de l'homologation: BVS 10 ATEX E143 X



**IECEx**

Identifiant de l'homologation: IECEx BVS 10.0097X

**INMETRO**

Identifiant de l'homologation: DNV 18.0139 X

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

### ETIM

ETIM 10.0	EC002653
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

# MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP - Amplificateur-séparateur d'alimentation



2908856

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908856>

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	4bc34208-53b2-46f7-bd1b-3a47ccff451e

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	7,629 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)