

EMG 22-DIO 4M-1N5408 - Bloc diodes

2952211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2952211>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module à diodes, avec 4 diodes, anode en commun, type 1N 5408



Avantages

- Diodes d'extinction de l'arc pour atténuer les surtensions produites par les charges inductives
- Découplage électrique des messages dans les systèmes de signalisation de défauts

Données commerciales

Référence	2952211
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	DK66M1
Product key	DK66M1
GTIN	4017918084370
Poids par pièce (emballage compris)	46,27 g
Poids par pièce (hors emballage)	46,27 g
Numéro du tarif douanier	85411000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module à diodes
-----------------	-----------------

Propriétés d'isolation

Degré de pollution	2
--------------------	---

Données d'entrée

Diode

Description de l'entrée	4 diodes, anodes en commun
Type de diode	1 N 5408
Tension de service maximale U_{max}	250 V AC
Tension inverse de crête par diode	1000 V
Courant à l'état bloqué par diode	10 μ A
Tension directe par diode	env. 0,8 V
Courant direct par diode	1,5 A (pour charge unique) 1 A (à charge simultanée)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	55 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)
---------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

EMG 22-DIO 4M-1N5408 - Bloc diodes



2952211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2952211>

Remarque	en plus de la norme EN 61326
----------	------------------------------

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent

EMG 22-DIO 4M-1N5408 - Bloc diodes



2952211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2952211>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2952211>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 22-DIO 4M-1N5408 - Bloc diodes



2952211

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2952211>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 10.0	EC002878
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c), 7(a)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	a76213ce-5cb3-4902-b0c6-916eae1d0472

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,65 kg CO2e
---------	--------------