

EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes



2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module test-lampes, avec paire de diodes avec cathodes en commun : Version 16 paires à commande commune

Données commerciales

Référence	2954785
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DK66M1
Product key	DK66M1
GTIN	4017918085124
Poids par pièce (emballage compris)	165,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	165,2 g
Numéro du tarif douanier	85411000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Module test-lampes
Propriétés d'isolation	
Degré de pollution	2

Données d'entrée

Diode	
Type de diode	1 N 4007
Tension de service maximale U_{max}	250 V AC
Tension inverse de crête par diode	1300 V
Courant à l'état bloqué par diode	$\leq 5 \mu A$
Tension directe par diode	env. 0,8 V
Courant direct par diode	0,7 A (pour charge unique) 0,2 A (à charge simultanée)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Section de conducteur souple	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Dimensions

Largeur	90 mm
Hauteur	75 mm
Profondeur	55 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert (RAL 6021)
---------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Homologations

CE	
Certificat	Conformité CE
Remarque	en plus de la norme EN 61326

EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes



2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>

Normes et spécifications

Normes/Prescriptions	DIN EN 50178
----------------------	--------------

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Instructions de montage	Juxtaposables
Position de montage	indifférent


EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes

2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>

Dessins

Schéma de connexion



EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes



2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>

Homologations

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU*DE*08.B.01841/19

EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes



2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 10.0	EC000683
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

EMG 90-DIO 32M/LP - Bloc diodes



2954785

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2954785>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	254ff472-f2de-400e-aec5-09ae4d953f77

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,993 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr