
FLT-SEC-H MPB-3+1 - Pont de câblage

2910501

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2910501

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Pont de câblage pour la connexion de trois parafoudres FLASHTRAB SEC HYBRID avec un éclateur N/PE pour une commutation 3+1 pour les systèmes TN-S-/TT. Pas de connexion 17,5 mm, 1 phase, 8 pôles, section 35 mm^2 avec le boîtier solide en plastique pour la nécessaire protection contre les contacts accidentels en cas d'utilisation en tant que pont de conducteur neutre.

Description du produit

Les produits suivants sont nécessaires pour intégrer une commutation 3+1 dans des systèmes TN-S/TT : 230/415 V AC: 3 x 2801615 (FLT-SEC-H-T1-1C-264/25-FM) + 1 x 2905472 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-350/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1 400/690 V AC: 3 x 2907259 (FLT-SEC-H-T1-1C-440/25-FM) + 1 x 2907262 (FLT-SEC-P-T1-N/PE-440/100-FM) + 1 x 2910501 FLT-SEC-H MPB-3+1

Données commerciales

Référence	2910501
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	CL116Z
Product key	CL116Z
GTIN	4055626461915
Poids par pièce (emballage compris)	97,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	94,07 g
Numéro du tarif douanier	85369095
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont
Type	Peigne de pontage
Nombre de pôles	8

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

Propriétés électriques

Nombre de phases	1

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Connecteur
Section de conducteur rigide	33,7 mm² ... 33,7 mm²

Dimensions

Largeur	75 mm
Hauteur	141 mm
Profondeur	2 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	gris clair (RAL 7035)
Matériau	Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Valeur CTI du matériau	600
Matériau isolant	PA6.6

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	85 °C
Température ambiante (stockage/transport)	85 °C

Montage

Type de montage	Montage par enfichage

Dessins

Dessin de l'application



Structure d'une commutation 3+1 pour systèmes TN-S-/TT avec un éclateur N/PE et un parafoudre Type 1 (FLT-SEC-H)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171292
ECLASS-15.0	27171292

ETIM

ETIM 10.0	EC002496

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr