

UM100-PROFIL 100CM - Profilé

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914563>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Boîtier pour profilé extrudé, Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle, Profil de base, largeur du profilé (intérieure): 100 mm, largeur du profilé (extérieure): 122,6 mm, longueur: 1000 mm, profondeur: 21,5 mm, Remarque : longueur de profilé nécessaire = longueur du circuit imprimé - 3,6 mm



La figure illustre une version

Avantages

- Montage facile
- Formes et dimensions flexibles
- Solution économique grâce au nombre réduit d'éléments du boîtier

Données commerciales


Référence	2914563
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHDBA
Product key	ACHDBA
GTIN	4017918959159
Poids par pièce (emballage compris)	400 g
Poids par pièce (hors emballage)	606 g
Numéro du tarif douanier	39162000
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Élément inférieur de boîtier
Type de boîtier	Boîtier pour profilé extrudé
Type de boîtier	Boîtier en profilé extrudé
Série de boîtiers	UM
Gamme de produits	UM100
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Profondeur	21,5 mm
Longueur	100 cm

Dimensions extérieures

Largeur du profilé (extérieure)	122,6 mm
---------------------------------	----------

Dimensions intérieures

Largeur du profilé (intérieure)	100 mm
---------------------------------	--------

Conception de circuits imprimés

Épaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm
-------------------	-------------------

Indications sur les matériaux

Couleur (Profil)	vert (RAL 6021)
Matériau Profil	PVC
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Code IP max. à atteindre	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-15 °C ... 50 °C (en fonction de la puissance dissipée)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 50 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 50 °C
Humidité rel. de l'air (stockage/transport)	95 %

Indications concernant le circuit imprimé

Nombre de supports de circuits imprimés	2
Epaisseur du C.I.	1,4 mm ... 1,8 mm

UM100-PROFIL 100CM - Profilé

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914563>



Montage

Type de montage	Verrouillage avec les éléments latéraux, verrouillage avec le socle
Position de montage	parallèlement au rail DIN

Indications sur l'emballage

Type de conditionnement	emballé dans un carton
Type de reconditionnement	Carton


UM100-PROFIL 100CM - Profilé

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914563>



Dessins



UM100-PROFIL 100CM - Profilé

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914563>



Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190601
ECLASS-15.0	27190601

ETIM

ETIM 10.0	EC002779
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

UM100-PROFIL 100CM - Profilé

2914563

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2914563>



Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr