
PT 2X1-24DC/FM-ST - Fiche parafoudre

2920120

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920120

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.





Fiche de protection antisurtension avec affichage d'état intégré sur le module et le contact de signalisation à distance pour deux fils de signaux à potentiel de référence commun. Tension nominale : 24 V DC

Avantages

- Contrôle et documentation simplifiés avec CHECKMASTER 2 grâce à des modules de protection enfichables
- Confort de maintenance accru grâce à la structure en 2 parties
- Une sélection simple adaptée à toutes les exigences dans le domaine de la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR) grâce à une gamme complète
- Aucune influence du signal en cas de travaux d'entretien grâce à une insertion et retrait exempts d'impédance des fiches de protection
- Surveillance permanente des équipements de protection avec une signalisation visuelle à LED

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Données commerciales

Référence	2920120
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CL2112
Product key	CL2112

GTIN	4046356154079
Poids par pièce (emballage compris)	30 g
Poids par pièce (hors emballage)	26,196 g
Numéro du tarif douanier	85363010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Protection antisurtension pour la technique MCR
Gamme de produits	PLUGTRAB PT
Classe d'essai CEI	C1
	C2
	C3
	D1
Classe de protection VDE	C1
	C2
	C3
	D1
Type	Connecteur mâle
Message protection antisurtension défectueuse	optique, contact de signalisation à distance

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	24 V DC


Affichage/signalisation à distance

Fonction de commutation	Contact NF
Tension de service maximale U_{max} AC	250 V AC
Courant de service maximal I_{max}	0,2 A (250 V AC)
	0,2 A (220 V DC)
	1 A (60 V AC)
	1 A (60 V DC)

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement vissé (en relation avec une embase)
Filetage vis	M3
Couple de serrage	0,8 Nm
Section de conducteur souple	0,2 mm² ... 2,5 mm²
Section de conducteur rigide	0,2 mm² ... 4 mm²
Section conduct. AWG	24 ... 12

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	17,5 mm
Hauteur	44,8 mm
Profondeur	51,7 mm

Graduation	1 HP
Largeur module complet	17,7 mm
Hauteur module complet	90 mm
Profondeur module complet	65,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	noir (RAL 9005)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Matériau du boîtier	PA 6.6

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non

Circuit de protection

Sens de l'action	Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & optional Signal Ground/Shield-Earth Ground
Tension nominale U_N	24 V DC
Tension permanente maximale UC	28 V DC
	20 V AC
Courant de référence	300 mA (45 °C)
Courant utile de service I_C pour U_C	≤ 5 µA
Consommation de puissance en veille P_C	≤ 1,73 VA
Courant résiduel I_{PE}	≤ 1 µA (avec PT 2X1+F-BE)
	≤ 10 µA (raccordement direct à la terre)
Courant nominal de décharge I_n (8/20) µs (fil-terre)	10 kA
Courant de décharge d'impulsion I_{imp} (10/350) µs	2,5 kA (par circuit)
Corriente de descarga total I_{Total} (8/20) µs	20 kA
Courant de décharge I_{max} (8/20) µs maximal (fil-terre)	10 kA
Courant d'impulsion nominal Ian (10/1000)µs (fil-terre)	33 A (25 °C)
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) spike	≤ 50 V
	≤ 600 V (avec PT 2X1+F-BE)
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) spike	≤ 50 V
Limitation tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-terre) statique	≤ 40 V
Limitation de la tension de sortie pour 1 kV/µs (fil-masse du signal) statique	≤ 40 V
Tension résiduelle pour I_n (fil-terre)	≤ 40 V
Tension résiduelle pour Ian (10/1000) µs (fil-terre)	≤ 50 V
Niveau de protection U_p (fil-terre)	≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A)
	≤ 40 V (C3 - 25 A)
Niveau de protection en tension U_p statique (fil-masse du signal)	≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A)
	≤ 40 V (C3 - 25 A)
Temps d'amorçage tA (fil-terre)	≤ 1 ns
Perte d'insertion aE, asym.	typ. 0,5 dB (≤ 1 MHz / 50 Ω)

	typ. 0,2 dB (≤ 400 kHz/150 Ω)
Fréquence limite fg (3 dB), asym., (masse du signal) dans un système de 50 Ω	typ. 6 MHz
Fréquence limite fg (3 dB), asym. (masse du signal) dans le système 150 Ω	typ. 2,5 MHz
Résistance par circuit	4,7 Ω (7-8/11-12)
Message protection antisurtension défectueuse	optique, contact de signalisation à distance
Protection max. en amont nécessaire	315 mA (T)
Courant de choc admissible (fil-terre)	C2 - 10 kV / 5 kA
	D1 - 2,5 kA
	C3 - 25 A
Résistance au courant alternatif (fil-terre)	5 A - 1 s

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C

Normes et spécifications

Classe de protection VDE	C1
	C2
	C3
	D1

Normes Spécification informatique

Normes/Prescriptions	CEI 61643-21
	DIN EN 61643-21
	CEI 61643-21
	DIN EN 61643-21

Distances dans l'air et lignes de fuite


Normes/Prescriptions	VDE 0110-1 / CEI 60664-1
Normes/prescriptions	CEI 61643-21
Remarque	2002

Montage

Type de montage	sur embase


Dessins

Dessin coté



La figure montre le module complet, se compose d'un élément de base et d'un connecteur mâle

Schéma de connexion



Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2920120

UL Listed
Identifiant de lhomologation: FILE E 138168

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27171501
ECLASS-15.0	27171501

ETIM

ETIM 10.0	EC001466

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n° CAS: 79-94-7)
SCIP	3dc0865d-3ab8-44b9-8783-b7eb453b51ec

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr