# CABLE-15/8/250/RSM/SEW-X15 - Câble d'adaptation

2981664

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981664

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



L'illustration représente un comparatif d'articles de Phoenix Contact

Adaptateur de câble pour modules de surveillance de vitesse PSR (PSR-MM30), 15/8 pôles, longueur de câble 2,5 m, fixation via filetage 4-40 UNC, pour automate : SEW

## Avantages

- Possibilité de raccordement aux module de surveillance de vitesse sûrs PSR-RSM4 et PSR-MM30
- Convient pour le raccordement aux interfaces de retour moteur existantes d'un entraînement électrique
- Type de commande : SEW
- Raccordement D-SUB 15 pôles
- Longueur du câble de raccordement jusqu'au module de surveillance de vitesse : 2,5 m

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 2981664 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | DNA251 |
| Product key | DNA251 |
| GTIN | 4017918996956 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 164 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 129,6 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | DE |

## Caractéristiques techniques

### Remarques

Remarque relative à l'application

| | |
|---|---|
| Remarque relative à l'application | Uniquement pour un usage industriel |

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Câble adaptateur |

### Caractéristiques de raccordement

vers l'appareil

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | RJ45 |

Encoder / PLC

| | |
|---|---|
| Type de raccordement | SUB-D 15 mâle/SUB-D 15 femelle |
| Nombre de pôles | 15 |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Gaine extérieure, matériau | LSHF (FRNC) |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |

### Câble/conducteur

| | |
|---|---|
| Longueur du câble | 2,5 m |
| Gaine extérieure, matériau | LSHF (FRNC) |
| Section du câble | 0,48 mm² (AWG 26) |
| Matériau conducteur | Cordon Cu nu |
| Blindage | Film alu revêtu matériau plastique, tresse en fils de cuivre étamés |
| | Brasage sur boîtier D-SUB |
| Résistance de la ligne | ≤ 260 Ω/km |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 60 °C (pour pose fixe) |
| | 0 °C ... 50 °C (pour pose souple) |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981664

EAC
Identifiant de lhomologation: RU*-DE.HB*35.B00385

EAC
Identifiant de lhomologation: RU*-DE.HB*35.B00385

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27371390 |
| ECLASS-15.0 | 27371390 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002498 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui |
| sauf exceptions mentionnées | 7(a) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1) |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr