

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Relais de sécurité pour la surveillance des arrêts d'urgence et des portes de protection jusqu'à SIL 3 ou cat. 4, PL e selon EN ISO 13849, activation automatique ou manuelle, 2 contacts NO à temporisation de 0,1 ... 30 s, bloc de jonction Push-in enfichable

## Avantages

- Max. 3 contacts non temporisés et 2 contacts temporisés
- Activation surveillée manuelle et automatique
- Jusqu'à cat. 3/4 et PL d/e selon EN ISO 13849-1, SIL 3 selon EN CEI 62061, SIL 3 selon CEI 61508
- Pour la surveillance d'arrêt d'urgence et de porte de protection ainsi que pour l'évaluation des grilles de lumières
- Commande à 1 ou 2 canaux
- Étiquettes de protection contre la manipulation du temps paramétré (PSR-ESD-300) ou protection antimanipulation électronique (PSR-ESD-30)
- Temporisations fixes de 0,1 s ... 30 s

## Données commerciales

Référence	2981813
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNA131
Product key	DNA131
GTIN	4046356117265
Poids par pièce (emballage compris)	191,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	191,6 g
Numéro du tarif douanier	85371098
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Relais de sécurité
Gamme de produits	PSRclassic
Application	Arrêt d'urgence
	Porte de protection
	Grille de lumière
Commande	à 1 et 2 canaux
Durée de vie mécanique	env. $10^7$ cycles
Type de relais	Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	II
Degré de pollution	2

### Durées

Temps d'amorçage typique	150 ms (démarrage surveillé / manuel et automatique)
Temps de retombée typique	20 ms (Contacts non temporisés)
	100 ms (contacts temporisés)
Plage de temps de retard	0,1 s ... 30 s $\pm 30$ % (réglable)
Temps de réarmement	330 ms (Redémarrage)
	1 s (Enclenchement)

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	25,8 W ( $U_S = 26,4$ V, $I_L^2 = 120$ A <sup>2</sup> )
Durée d'enclenchement	100 % ED
Tension d'isolement assignée	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation	4 kV / isolation de base

### Alimentation

Tension d'alimentation assignée du circuit de commande $U_S$	24 V DC -15 %; +10 %
Courant d'alimentation de commande assigné $I_S$	typ. 75 mA
Courant transitoire	typ. 250 mA
Circuit de protection	Diode zéner bidirectionnelle

### Données d'entrée

#### Généralités

Circuit de protection	Diode zéner bidirectionnelle, 33 V DC
-----------------------	---------------------------------------

#### Numérique

Résistance totale de ligne max. autorisée	500 $\Omega$ (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour $U_N$ )
Circuit de protection	Diode zéner bidirectionnelle
Courant absorbé	typ. 3 mA

Numérique: Circuit de démarrage (S34, S35)

Résistance totale de ligne max. autorisée	500 $\Omega$ (Circuit d'entrée et de remise à zéro pour $U_N$ )
Circuit de protection	Diode zéner bidirectionnelle
Courant absorbé	typ. 7 mA

## Données de sortie

Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 37/38, 47/48)

Nombre de sorties	2 (non temporisé : 13/14, 23/24)
	2 (temporisé : 37/38, 47/48)
Type de contact	4 circuits de fermeture
Matériau des contacts	AgSnO <sub>2</sub>
Tension de commutation	max. 250 V AC/DC
	min. 15 V AC/DC
Puissance de commutation	min. 0,4 W
Courant transitoire	min. 25 mA
	max. 6 A
Pouvoir de coupure	3 A (24 V (DC13))
	3 A (250 V (AC15))
Intensité permanente limite	6 A
Quadr. Courant cumulé	120 A <sup>2</sup> (tenir compte du derating)
Puissance de coupure (charge ohmique) max.	144 W (24 V DC, t = 0 ms)
	288 W (48 V DC, t = 0 ms)
	90 W (110 V DC, t = 0 ms)
	88 W (220 V DC, t = 0 ms)
	1500 VA (250 V AC, $\tau$ = 0 ms)
Puissance de coupure (charge inductive) maximale	42 W (24 V DC, $\tau$ = 40 ms)
	33 W (48 V DC, $\tau$ = 40 ms)
	25 W (110 V DC, t = 40 ms)
	23 W (220 V DC, t = 40 ms)
Fusible de sortie	10 A gL/gG NEOZED (Contact NO)

## Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement

enfichable	oui
------------	-----

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple avec embout et douille en plastique	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6)
Section de conducteur souple avec embout, sans douille en plastique	0,25 mm <sup>2</sup> ... 1,5 mm <sup>2</sup> (uniquement en relation avec CRIMPFOX 6)
Section de conducteur AWG	24 ... 16

2981813

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981813>

Longueur à dénuder	8 mm
--------------------	------

### Signalisation

Affichage d'état	LED (verte)
Affichage des défauts	LED K1/K2 et K3(t)/K4(t), verte

### Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	112 mm
Profondeur	114,5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	jaune (RAL 1018)
Matériau du boîtier	PA

### Valeurs caractéristiques

#### Données relatives à la technique de sécurité

Catégorie STOP (EN 60204-1)	0 (Contacts non temporisés)
Catégorie STOP	1 (contacts temporisés)

#### Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849

Performance Level (PL)	e
------------------------	---

#### Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3
--------------------------------------	---

#### Données relatives à la technique de sécurité: EN CEI 62061

Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	3
--------------------------------------	---

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Indice de protection min. du lieu de montage	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 45 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Hauteur d'utilisation	≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité max. admise (stockage/transport)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Humidité de l'air max. admissible (service)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Choc	15g
Vibrations (service)	10 Hz ... 150 Hz, 2g

### Homologations

CE

# PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 - Relais de sécurité



2981813

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981813>

Repérage	Conformité CE
----------	---------------

## Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	indifférent

## Dessins

Schéma de connexion






Schéma fonctionnel

Schéma de connexion




Surveillance d'arrêt d'urgence bicanale

## Schéma de connexion



## Surveillance des grilles de lumière

## Schéma de connexion




## Surveillance de porte de protection bicanal

2981813

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981813>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981813>

### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 968/EZ322.06/23



### cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 01/205/0656.04/23

2981813

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981813>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

### ETIM

ETIM 10.0	EC001449
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	34, 7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP)(n° CAS: 872-50-4)
	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
	2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n° CAS: 79-94-7)
SCIP	6f773305-d4ee-4c30-9f1d-e1978693fe90