

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Relais de couplage sécurisé avec contacts à guidage forcé, 5 contacts NO, 1 contacts NF, une borne à vis enfichable, largeur : 22,5 mm

## Avantages

- Jusqu'à Cat. 1/PL c selon ISO 13849-1, SIL 1 selon CEI 62061
- Feedback sécurisé par contact de signalisation à guidage forcé selon EN 50205
- Proof Test simple selon CEI 61508 via le contact de signalisation intégré
- Commande à 1 ou 2 canaux
- 5 circuits à fermeture, 1 circuit report de signalisation

## Données commerciales

Référence	2981952
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	DNA162
Product key	DNA162
GTIN	4046356343343
Poids par pièce (emballage compris)	166,42 g
Poids par pièce (hors emballage)	142 g
Numéro du tarif douanier	85364900
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Relais de couplage
Gamme de produits	PSRclassic
Application	Désactivation sécurisée
	Demande élevée
	Demande faible
Commande	à 1 et 2 canaux
Durée de vie mécanique	10x 10 <sup>6</sup> cycles
Type de relais	Relais électromécanique avec contacts forcés selon CEI/EN 61810-3

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	2

### Durées

Temps d'enclenchement typique pour U <sub>s</sub>	typ. 20 ms (pour U <sub>s</sub> / pour commande via A1)
Temps de retombée typique	typ. 20 ms (pour U <sub>s</sub> / en cas de demande via A1)
Temps de réactivation	< 1 s (Temps de démarrage)
Temps de réarmement	< 500 ms

### Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	8,56 W (avec U <sub>B</sub> = 26,4 V DC, U <sub>S</sub> = 24 V, I <sub>S</sub> = 47 mA, n = 1, I <sub>L</sub> <sup>2</sup> = 72 A <sup>2</sup> , contact <sub>R</sub> = 0,1 Ω <sub>DC</sub> 200)
Durée d'enclenchement	100 % ED
Tension d'isolement assignée	250 V
Tension de tenue aux chocs assignée / isolation	4 kV / isolation de base (isolement sécurisé, isolation renforcée et 6 kV entre A1/A2, 53/54, 71/72 et 13/14, 23/24, 33/34, 43/44.)

### Alimentation

Tension d'alimentation assignée du circuit de commande U <sub>s</sub>	24 V AC/DC -15 % / +10 %
Courant d'alimentation de commande assigné I <sub>S</sub>	typ. 47 mA
Consommation de puissance U <sub>S</sub>	typ. 1,2 W
Courant transitoire	typ. 350 mA DC (Δt < 1 μs pour U <sub>s</sub> )
	typ. 350 mA AC (Δt = 2 ms avec U <sub>s</sub> )
Circuit de protection	Parafoudre basse tension
	Varistance

### Données de sortie

Relais: Circuits à fermeture (13/14, 23/24, 33/34, 43/44, 53/54)

Description de la sortie	2 contacts NO en série, sécurisés, indépendants du potentiel de terre
Nombre de sorties	5

# PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 - Relais de couplage



2981952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981952>

Type de contact	5 circuits à fermeture
Matériau des contacts	AgSnO <sub>2</sub>
Tension de commutation	min. 5 V AC/DC max. 250 V AC/DC
Puissance de commutation	min. 50 mW
Courant transitoire	min. 10 mA max. 6 A
Pouvoir de coupure	3 A (24 V (DC13)) 3 A (230 V (AC15))
Pouvoir de coupure (360/h cycles)	4 A (24 V (DC13)) 4 A (230 V (AC15))
Intensité permanente limite	6 A
Quadr. Courant cumulé	72 A <sup>2</sup>
Fréquence de commutation	max. 0,5 Hz
Puissance de coupure (charge ohmique) max.	144 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 0 ms) 288 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 0 ms) 240 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 0 ms) 110 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 0 ms) 88 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 0 ms) 1380 VA (Contact NO, 230 V AC, τ = 0 ms)
Puissance de coupure (charge inductive) maximale	42 W (Contact NO, 24 V DC, τ = 40 ms) 42 W (Contact NO, 48 V DC, τ = 40 ms) 42 W (Contact NO, 60 V DC, τ = 40 ms) 42 W (Contact NO, 110 V DC, τ = 40 ms) 42 W (Contact NO, 220 V DC, τ = 40 ms)
Fusible de sortie	10 A gL/gG NEOZED 4 A gL/gG NEOZED

Relais: Circuit de signalisation (71/72)

Nombre de sorties	1
Type de contact	1 circuit de signalisation
Matériau des contacts	AgSnO <sub>2</sub>
Tension de commutation	min. 5 V AC/DC max. 250 V AC/DC
Puissance de commutation	min. 50 mW
Courant transitoire	min. 10 mA max. 6 A
Pouvoir de coupure	3 A (24 V (DC13)) 3 A (230 V (AC15))
Pouvoir de coupure (360/h cycles)	4 A (24 V (DC13)) 4 A (230 V (AC15))
Intensité permanente limite	6 A
Quadr. Courant cumulé	72 A <sup>2</sup>
Fréquence de commutation	max. 0,5 Hz

Fusible de sortie	6 A gL/gG NEOZED
-------------------	------------------

## Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement	
enfichable	oui

Raccordement du conducteur	
Type de raccordement	Raccordement vissé
Section de conducteur rigide	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple	0,2 mm <sup>2</sup> ... 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur AWG	24 ... 12
Longueur à dénuder	7 mm
Filetage vis	M3
Couple de serrage	0,6 Nm

## Signalisation

Témoin de présence de la tension de service	1 x LED (verte)
---------------------------------------------	-----------------

## Dimensions

Largeur	22,5 mm
Hauteur	114,5 mm
Profondeur	99 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	jaune (RAL 1018)
Matériau du boîtier	PA

## Valeurs caractéristiques

Données relatives à la technique de sécurité	
Catégorie STOP (EN 60204-1)	0

Données relatives à la technique de sécurité: EN ISO 13849	
Performance Level (PL)	c

Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Demande élevée	
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	1

Données relatives à la technique de sécurité: CEI 61508 - Faible demande	
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	1

Données relatives à la technique de sécurité	
Niveau d'intégrité de sécurité (SIL)	1

## Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Indice de protection	IP20

2981952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981952>

Indice de protection min. du lieu de montage	IP54
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 55 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Hauteur d'utilisation	max. 2000 m (au-d. du niveau de la mer)
Humidité max. admise (stockage/transport)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Humidité de l'air max. admissible (service)	75 % (en moyenne, 85 % occasionnellement, pas de condensation)
Choc	15g (En cas de sollicitation liée à des chocs, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 1 ms.)
Vibration (fonctionnement)	10 Hz ... 150 Hz, 2g (En cas de sollicitation liée à des vibrations, des réactions des contacts sont possibles jusqu'à une durée de 1 ms.)

## Homologations

CE

Certificat	Conformité CE
------------	---------------

## Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Position de montage	vertical ou horizontal

## Dessins

Dessin de l'application



Échange fiable de signaux entre deux automates avec signal de retour.

Schéma fonctionnel




Schéma fonctionnel

2981952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981952>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981952>



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 3535 2399



### Functional Safety

Identifiant de l'homologation: 4478015124312



### cULus Listed

Identifiant de l'homologation: E140324

2981952

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2981952>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27371819
ECLASS-15.0	27371819

### ETIM

ETIM 10.0	EC001449
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122200
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	7(a), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire.

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	003ff684-57d0-4e3e-87ba-5bd5dc623931

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	2,942 kg CO2e
---------	---------------