PC WORX BASIC LIC - Logiciel de programmation

2985275

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2985275

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Progiciel pour solutions d'automatisation à base PC, licence PC WORX BASIC, comprend les 5 langages CEI, sans compilateur MSFC, max. 2048 octets données d'entrée et de sortie, clé de licence spécifique à la version

Avantages

- Un environnement de programmation pour toutes les commandes Phoenix Contact
- Commande standardisée dans le monde entier grâce à sa programmation d'après la norme CEI 61131
- Mise en service et programmation rapides grâce à de vastes bibliothèques standards
- Configuration de bus de terrain et réseau intégrée
- Possibilité d'extension vers une application avec les blocs fonctionnels correspondants
- Diagnostic et surveillance intégrés
- Prise en charge continue de la fonction glisser-déplacer
- Maniement convivial de l'appareil grâce aux modules PROFINET, PROFIBUS, INTERBUS intégrés ainsi qu'à la configuration et à l'adresse Modbus-TCP
- Possibilité de modifier le programme même en cas de commande en cours
- Interface ouvertes pour EPLAN, WinMOD, PLCopen XML
- Environnement de simulation intégré

Données commerciales

Référence	2985275
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRDBAC
Product key	DRDBAC
GTIN	4046356099509
Poids par pièce (emballage compris)	25,5 g
Poids par pièce (hors emballage)	20 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Logiciel de programmation

Propriétés du système

Système de commande	(Système destinataire) contrôleur de type "Embedded" et à base PC
Type de logiciel	Sur site
Domaine d'application du logiciel	Logiciel d'ingénierie pour tous les contrôleurs

Information de licence

Type de licence	Licence mono-utilisateur
	Logiciel gratuit

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Configuration d'un système d'automatisation, paramétrage des appareils INTERBUS et PROFINET, conduite du système INTERBUS et PROFINET, programmation d'un système d'automatisation selon CEI 61131-3, communication selon CEI 61131-5
	Configuration du réseau (fonctionnalité de Config+)
	Diagnostic de réseau (fonctionnalité de Diag+)
Fonctionnalité étendue	Données d’entrées/de sortie 2048 octets (diverses) (licence de base)
Fonction intégrée	Analyse
	Evaluation
	Acquisition de données
	Programmation
	Configuration
	Diagnostic
	Entretien
	Communication
	Sécurité fonctionnelle
Langues de programmation supportées	Liste d'instructions (IL)
	Diagramme de blocs fonctionnels (FBD)
	Schéma de contact (LD)
	Texte structuré (ST)
	Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet)
Configuration	INTERBUS
	PROFINET
	Modbus/TCP
Diagnostic	INTERBUS
	PROFINET
Système de commande	(Système destinataire) contrôleur de type "Embedded" et à base PC

Matériel correspondant	Commande Phoenix Contact
Nombre de points E/S	2048

Configuration requise

Dispositifs de commande	Clavier, souris
Système d'exploitation	Windows® 10 (32 bits/64 bits), à partir de Build 1511
	Windows®11, à partir de la Build 22000.675
Processeur	min. Architecture x86, 2 GHz
Disque dur	min. 2 Goctet(s)
Mémoire principale	min. 2 Goctet(s)
Interfaces	port COM série, Ethernet, (PCI sur la carte maîtresse INTERBUS dans le PC)
Navigateurs supportés	Internet Explorer version 8 ou sup.
Langues prises en charge	allemand, anglais, français, italien, espagnol, chinois
Résolution d'écran	SXGA (1280 x 1024)

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27242501
ECLASS-15.0	27242501

ETIM

ETIM 10.0	EC002537

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43233600

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Non applicable, pas déquipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,039 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr