


Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



La licence de copie PC WORX PRO permet l'installation et l'utilisation parallèle du logiciel PC WORX PRO sur plusieurs postes de travail. Il s'agit ici d'une licence par poste de travail. Une licence complète est également nécessaire pour chaque poste de travail.

Données commerciales

Référence	2988560
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DRDBAC
Product key	DRDBAC
GTIN	4046356305365
Poids par pièce (emballage compris)	22 g
Poids par pièce (hors emballage)	20 g
Numéro du tarif douanier	49119900
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Logiciel de programmation
-----------------	---------------------------

Propriétés du système

Système de commande	(Système destinataire) contrôleur de type "Embedded" et à base PC
Type de logiciel	Sur site
Domaine d'application du logiciel	Logiciel d'ingénierie pour tous les contrôleurs

Information de licence

Type de licence	Licence mono-utilisateur
	Logiciel gratuit
	Licence de copie

Fonctionnalité

Fonctionnalité de base	Configuration d'un système d'automatisation, paramétrage des appareils INTERBUS et PROFINET, conduite du système INTERBUS et PROFINET, programmation d'un système d'automatisation selon CEI 61131-3, communication selon CEI 61131-5
	Configuration du réseau (fonctionnalité de Config+)
	Diagnostic de réseau (fonctionnalité de Diag+)
Fonctionnalité étendue	Pas de limitation des données d'entrée et de sortie
	Grafcet Machine (MSFC)
	Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
Fonction intégrée	Analyse
	Evaluation
	Acquisition de données
	Programmation
	Configuration
	Diagnostic
	Entretien
	Communication
Langues de programmation supportées	Sécurité fonctionnelle
	Liste d'instructions (IL)
	Diagramme de blocs fonctionnels (FBD)
	Schéma de contact (LD)
	Texte structuré (ST)
	Graphes séquentiels (FBDE/Grafcet)
	Fixed Format Ladder Editor (FFLD)
Configuration	Grafcet machine (MSFC)
	INTERBUS
	PROFINET
	Modbus/TCP

2988560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2988560>

Diagnostic	INTERBUS
	PROFINET
Système de commande	(Système destinataire) contrôleur de type "Embedded" et à base PC
Matériel correspondant	Commande Phoenix Contact
Nombre de points E/S	128000

Configuration requise

Dispositifs de commande	Clavier, souris
Système d'exploitation	Windows® 10 (32 bits/64 bits), à partir de Build 1511
	Windows®11, à partir de la Build 22000.675
Processeur	min. Architecture x86, 2 GHz
Disque dur	min. 2 Goctet(s)
Interfaces	port COM série, Ethernet, (PCI sur la carte maîtresse INTERBUS dans le PC)
Navigateurs supportés	Internet Explorer version 8 ou sup.
Langues prises en charge	allemand, anglais, français, italien, espagnol, chinois
Résolution d'écran	SXGA (1280 x 1024)

2988560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2988560>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0

27242501

ETIM

ETIM 9.0

EC000809

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43233600

2988560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2988560>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Non applicable, pas d'équipement électrique et électronique

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucune substance n'a un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr