EMG 30-B5 - Boîtier électronique

2947873

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2947873

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Module à équiper, comprenant boîtier, blocs de jonction MKDS 3 et C.I.

Données commerciales


Référence	2947873
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ACHCBA
Product key	ACHCBA
GTIN	4017918082987
Poids par pièce (emballage compris)	56,67 g
Poids par pièce (hors emballage)	55,74 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Ensemble de boîtiers empilables
Type de boîtier	Boîtier
Série de boîtiers	EMG
Gamme de produits	EMG
Type	Socle, capot amovible en option, connectique intégrée, C.I. intégré
Nombre de pôles	10
Pas	5 mm
Ouverture de ventilation disponible	non

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	30 mm
Hauteur de montage	47,5 mm
Hauteur NS 35/7,5	55 mm
	100 mm
Profondeur	75 mm
Longueur	75 mm
Pas	5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau Boîtier	PC (renforcée de fibres de verre)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes


Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN


Dessins

Dessin coté



1 = arête supérieure C.I.
B = Pas du boîtier

Dessin coté



Pas 5 mm
a = surface équipable 38 mm dans le capot
b = surface équipable 45 mm dans le boîtier

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27190301
ECLASS-15.0	27190301

ETIM

ETIM 10.0	EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui
sauf exceptions mentionnées	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Lead(n° CAS: 7439-92-1)
SCIP	7f732e8d-627c-45f1-800e-f25c22412318

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	0,969 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr