

# FL SFP GT - Module média

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2989420>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module SFP gigabit pour la transmission jusqu'à une distance de 100 m.



## Description du produit

Module SFP avec un taux de transmission des données de 1000 MBit/s pour une longueur de transmission maximale de 100 m.

## Avantages

- Conforme MSA

## Données commerciales

Référence	2989420
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN623
Product key	DNN623
GTIN	4046356346122
Poids par pièce (emballage compris)	33 g
Poids par pièce (hors emballage)	33 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	TW

## Caractéristiques techniques

### Dimensions

Largeur	13,7 mm
Hauteur	8,95 mm
Longueur	56,5 mm

### Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application	Uniquement pour un usage industriel
-----------------------------------	-------------------------------------

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	aluminium blanc (RAL 9006)
Matériau du boîtier	Métal

### Montage

Type de montage	Montage par enfichage (Port SFP)
-----------------	----------------------------------

### Interfaces

Ethernet (RJ45)

Type de raccordement	RJ45
Vitesse de transmission	1 GBit/s
Physique de transmission	Cuivre
Distance de transmission	100 m (par segment)
LED de signalisation	en fonction de l'appareil Factoryline
Nombre de voies	1 (Port RJ45)

### Propriétés du produit

Type de produit	Module SFP
Type	Appareils Factoryline avec emplacement SFP
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)

### Signalisation

Affichage d'état	via appareil Factoryline
------------------	--------------------------

### Propriétés électriques

Courant absorbé	375 mA
Puissance dissipée maximale en condition nominale	1,24 W
Support de transmission	Cuivre

Alimentation

Tension d'alimentation	3,3 V (via commutateur Factory-Line)
Raccordement alimentation	via emplacement SFP
Courant max. absorbé	375 mA

# FL SFP GT - Module média



2989420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2989420>

Courant absorbé	375 mA
-----------------	--------

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (pas de condensation)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C (pas de condensation)
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	5 % ... 95 %

2989420

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2989420>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	19179090
ECLASS-15.0	19179090

### ETIM

ETIM 10.0	EC002608
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

5,666 kg CO2e