

# EMG 25-LG - Boîtier électronique

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948319>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier électronique, avec pied encliquetable pour profilé EN 50022 pour C.I., sans bornes à vis ni capot

## Données commerciales

Référence	2948319
Conditionnement	5 Unité(s)
Commande minimum	5 Unité(s)
Clé de vente	ACHCBA
Product key	ACHCBA
GTIN	4017918083267
Poids par pièce (emballage compris)	30,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	29,57 g
Numéro du tarif douanier	84879090
Pays d'origine	DE

# EMG 25-LG - Boîtier électronique

2948319


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948319>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier complet
Type de boîtier	Boîtier
Type de boîtier	Boîtier basique
Série de boîtiers	EMG
Gamme de produits	EMG
Type	Partie inférieure du boîtier, capot amovible en option
Nombre de pôles	8
Pas	5 mm
Ouverture de ventilation disponible	non

### Dimensions

Dessin coté	
Largeur	25 mm
Hauteur de montage	47,5 mm
Hauteur NS 35/7,5	55 mm 100 mm
Profondeur	75 mm
Longueur	75 mm
Pas	5 mm

### Indications sur les matériaux

Couleur (Boîtiers)	vert (RAL 6021)
Matériau Boîtier	PC (renforcée de fibres de verre)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Qualité de surface	non traité

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C
---------------------------------------	-------------------

### Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
-----------------	----------------------


# EMG 25-LG - Boîtier électronique

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948319>

## Dessins

Dessin coté



Pas 5 mm

a = surface équipable 38 mm dans le capot

b = surface équipable 45 mm dans le boîtier


# EMG 25-LG - Boîtier électronique

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948319>



Dessin coté



1 = arête supérieure C.I.

B = Pas du boîtier

# EMG 25-LG - Boîtier électronique

2948319

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2948319>



## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27190101
ECLASS-15.0	27190101

### ETIM

ETIM 10.0	EC001031
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %